


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3127.100

Wymienniki ciepła powietrze/ powietrze TopTherm

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3127.100 - Wymienniki ciepła powietrze/powietrze

TopTherm zabudowa naścienna z regulacją

W pełni gotowa do podłączenia jednostka wymiennika ciepła z regulacją i cyfrowym wskaźnikiem temperatury.

Cechy

Nr kat.	SK 3127.100
Opis produktu	Wymienniki powietrza są szczególnie przydatne w agresywnych warunkach otoczenia, gdyż wewnętrzny i zewnętrzny obieg powietrza są całkowicie od siebie odseparowane.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Kompletna jednostka gotowa do podłączenia Wtykowa kostka przyłączeniowa Bezpotencjałowy zestyk alarmu przy przekroczeniu temperatury Szablon nawierceń Zestaw montażowy
Wydajność cieplna właściwa	30 W/K
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 50 Hz: 480 m³/h Obieg cyrkulacji zewnętrznej przy 60 Hz: 525 m³/h Obieg wewnętrzny przy 50 Hz: 480 m³/h Obieg wewnętrzny przy 60 Hz: 525 m³/h
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,56 A Przy 60 Hz: 0,68 A
Wymiary	Szerokość: 400 mm Wysokość: 950 mm Głębokość: 205 mm
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
Regulacja temperatury	Regulacja elektroniczna z wyświetlaczem cyfrowym (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy	-5 °C...55 °C

Cechy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	Obieg wewnętrzny IP 54 Obieg zewnętrzny IP 34
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	18 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	84158300
EAN	4028177388963
ETIM 7.0	EC002514
ECLASS 8.0	27180711

Aprobaty

Aprobaty	UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK