



LF332G

#### Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 32A 400VAC

#### Specyfikacja techniczna

##### Charakterystyka elektryczna

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>łączeniowa Icn | 120 kA |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)          | 400 V  |
| Typ napięcia zasilającego                       | AC     |

##### Prąd

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy In                                                             | 32 A   |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy<br>graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2) | 120 kA |

##### Bezpiecznik

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Charakterystyka bezpiecznika     | gG        |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | 10.3 x 38 |

##### Częstotliwość

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Częstotliwość (zakres do ETIM) | 50 do 60 Hz |
|--------------------------------|-------------|

##### Moc

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu<br>znamionowego | 2.9 W |
|-------------------------------------------------|-------|

##### Norma

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|