

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3172.105 Chopped-fibre filter mat

Stan: 22.11.2022 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3172.105 - Chopped-fibre filter mat

W większych opakowaniach jako zapas mat filtracyjnych do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących i Thermoelectric Cooler.

## Cechy

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                      | SK 3172.105                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wersja                       | do wentylatorów filtrujących                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis produktu                | Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapyłonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 µm. |
| Materiał                     | Włókno chemiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wskazówka                    | Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.                                                                                                                                                                                  |
| Pasuje do nr kat.            | 3240....<br>3241....                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary                      | Szerokość: 221 mm<br>Wysokość: 221 mm<br>Głębokość: 17 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klasa filtra                 | według PN-EN 779: G3<br>według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opak.                        | 50 szt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masa/opak.                   | 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer taryfy celnej          | 56039390                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                          | 4028177695566                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ETIM 7.0                     | EC002513                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0                   | 27180706                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Aprobaty

---

Aprobaty

GOST

---

Certyfikaty

EAC