


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3212.024

Wymienniki ciepła powietrze/woda

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3212.024 - Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa naścienna

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.

Cechy

Nr kat.	SK 3212.024
Wersja	Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
Opis produktu	Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Gotowe do podłączenia Szablon nawierceń Materiał uszczelniający i montażowy
Całkowita moc chłodnicza	L 35 W 10 przy 200 l/h: 0,3 kW
Napięcie znamionowe robocze	24 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny	przy DC: 1,2 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	1 - 10 bar
Czas pracy	100 %
Czynnik chłodniczy	Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
Temperatura doprowadzanej wody	1 °C...30 °C
Przyłącza wody	Końcówka węża $\frac{3}{8}$ "
Zakres temperatury pracy	1 °C...70 °C
Wskazówka	Zintegrowany zawór przeciwwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort

Cechy

Wymiary	Szerokość: 150 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 85 mm
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	3,2 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	84158300
EAN	4028177430921
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------