

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3303.600**

**Klimatyzator naścienny TopTherm  
Blue e**

Stan: 22.11.2022 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.600 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e

## 0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"



## Cechy

|                                          |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                  | SK 3303.600                                                                                                                                                     |
| Opis produktu                            | Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu.   |
| Korzyści                                 | Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort        |
| Materiał                                 | Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                               |
| Kolor                                    | RAL 9007                                                                                                                                                        |
| Zakres dostawy                           | RiNano-coated condenser<br>Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)<br>Szablon nawierceń<br>Zestaw montażowy                                       |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511 | Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,55 kW<br>Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,66 kW<br>Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,33 kW<br>Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,4 kW |
| Napięcie znamionowe robocze              | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                          |

# Cechy

|                                                                |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy maksymalny                                     | Przy 50 Hz: 2,6 A<br>Przy 60 Hz: 2,6 A                                                                                                                           |
| Prąd rozruchowy (maksymalny)                                   | Przy 50 Hz: 5,1 A<br>Przy 60 Hz: 6,4 A                                                                                                                           |
| Wydajność powietrza (swobodna)                                 | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 315 m³/h<br>Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 265 m³/h                                                                                 |
| Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4                                                                                                      |
| Wersja                                                         | zabudowa naścienna                                                                                                                                               |
| Wymiary                                                        | Szerokość: 280 mm<br>Wysokość: 550 mm<br>Głębokość: 210 mm                                                                                                       |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529                                  | Obieg zewnętrzny IP 34<br>Obieg wewnętrzny IP 54                                                                                                                 |
| Standard                                                       | UL Type 12                                                                                                                                                       |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące                          | Czynnik chłodniczy: R134a<br>Ilość: 0,17 kg<br>Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430<br>Ekwiwalent CO2 (CO2e): 0,24 t                           |
| Regulacja temperatury                                          | Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)                                                                                                               |
| Zakres temperatury pracy                                       | 10 °C...55 °C                                                                                                                                                    |
| Temperatura składowania                                        | -40 °C...70 °C                                                                                                                                                   |
| Zakres ustawień                                                | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                    |
| Moc znamionowa Pel                                             | Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,39 kW<br>Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,41 kW<br>Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,45 kW<br>Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,42 kW |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)                        | 28 bar                                                                                                                                                           |
| Zabezpieczenie wstępne                                         | Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A                                                                                                            |
| Uwaga dot. nr kat.                                             | Termin dostawy do uzgodnienia                                                                                                                                    |

## Cechy

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Opak.                        | 1 szt.        |
| Masa/opak.                   | 17 kg         |
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 0             |
| Numer taryfy celnej          | 84158200      |
| EAN                          | 4028177379640 |
| ETIM 7.0                     | EC000855      |
| ECLASS 8.0                   | 27180704      |

## Aprobaty

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aprobaty    | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized)                    |
| Certyfikaty | EAC                                                                  |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Declaration of conformity - F-gas regulation |