

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3359.510

**Klimatyzator dachowy TopTherm
Blue e**

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3359.510 - Klimatyzator dachowy TopTherm Blue e

Całkowita moc chłodnicza 0,50 - 4,00 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy dachowej o klasach mocy od 500 W do 4.000 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.

Cechy

Nr kat.	SK 3359.510
Opis produktu	Energooszczędne klimatyzatory dachowe Blue e, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	RiNano-coated condenser Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,77 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,79 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,52 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Napięcie znamionowe robocze	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wskazówka	Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, klimatyzator do zabudowy dachowej 3273.500 może być również wykorzystywany w zastosowaniach biurowych.
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 5,6 A Przy 60 Hz: 7,4 A

Cechy

Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 18,4 A Przy 60 Hz: 18 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 910 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 440 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,28 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,82
Wersja	zabudowa dachowa
Wymiary	Szerokość: 597 mm Wysokość: 417 mm Głębokość: 380 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 0,4 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430 Ekwiwalent CO2 (CO2e): 0,57 t
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Wtykowa kostka przyłączeniowa
Czas pracy	100 %
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,33 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,43 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,49 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,42 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik ochrony transformatora: 11...16 A
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	37 kg

Cechy

Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	84158200
EAN	4028177429628
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certyfikaty	EAC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK