

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.600

**Klimatyzator naścienny TopTherm
Blue e**

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.600 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e

0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"



Cechy

Nr kat.	SK 3328.600
Opis produktu	Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor	RAL 9007
Zakres dostawy	RiNano-coated condenser Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,44 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,6 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,85 kW
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Cechy

Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 5,8 A Przy 60 Hz: 6,8 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 20 A Przy 60 Hz: 22 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 980 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 980 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,47
Wersja	zabudowa naścienna
Wymiary	Szerokość: 400 mm Wysokość: 1.580 mm Głębokość: 295 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Standard	UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 0,95 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430 Ekwiwalent CO2 (CO2e): 1,36 t
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,04 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 16 A
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia

Cechy

Opak.	1 szt.
Masa/opak.	66 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	84158200
EAN	4028177379817
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprobaty

Aprobaty	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certyfikaty	EAC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK