


Hexalobular (6 Lobe) socket pan head machine screws fully threaded

BN 20038



Standard

ISO 14583,

Product description

- Tensile strength min. 600 N/mm²
- Proof stress 0,2% min. 450 N/mm²

Headform

Pan Head

Drive

Hexalobular socket

Thread

fully threaded

Material

Stainless steel

Material type

A4

M1,6: not included in ISO 14583

Article no.	d1	L	d2 max.	k max.	Hexalobular socket	t max.	A~
3271682	M1,6	3	3,2	1,4	X5	0,6	1,49
3271683	M1,6	4	3,2	1,4	X5	0,6	1,49
3271684	M1,6	5	3,2	1,4	X5	0,6	1,49
3271686	M1,6	6	3,2	1,4	X5	0,6	1,49
3271687	M1,6	8	3,2	1,4	X5	0,6	1,49
3271688	M1,6	10	3,2	1,4	X5	0,6	1,49
3271689	M1,6	12	3,2	1,4	X5	0,6	1,49
3271690	M1,6	16	3,2	1,4	X5	0,6	1,49
3183823	M2	4	4	1,6	X6	0,77	1,75
3183824	M2	5	4	1,6	X6	0,77	1,75
3183825	M2	6	4	1,6	X6	0,77	1,75
3183827	M2	8	4	1,6	X6	0,77	1,75
3183828	M2	10	4	1,6	X6	0,77	1,75
3271691	M2	12	4	1,6	X6	0,77	1,75

Article no.	d1	L	d2 max.	k max.	Hexalobular socket	t max.	A~
3271693	M2	16	4	1,6	X6	0,77	1,75
3271694	M2	20	4	1,6	X6	0,77	1,75
3183830	M2,5	3	5	2,1	X8	1,04	2,4
3183831	M2,5	4	5	2,1	X8	1,04	2,4
3183832	M2,5	5	5	2,1	X8	1,04	2,4
3183833	M2,5	6	5	2,1	X8	1,04	2,4
3183834	M2,5	8	5	2,1	X8	1,04	2,4
3183835	M2,5	10	5	2,1	X8	1,04	2,4
3183836	M2,5	12	5	2,1	X8	1,04	2,4
3183837	M2,5	16	5	2,1	X8	1,04	2,4
3271695	M2,5	20	5	2,1	X8	1,04	2,4
3271696	M2,5	25	5	2,1	X8	1,04	2,4
3271697	M3	4	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183838	M3	5	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183839	M3	6	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183840	M3	8	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183841	M3	10	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183842	M3	12	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183844	M3	16	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183845	M3	20	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183846	M3	25	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183847	M3	30	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3271698	M3	35	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3271699	M3	40	5,6	2,4	X10	1,27	2,8
3183848	M4	6	8	3,1	X20	1,66	3,95
3183849	M4	8	8	3,1	X20	1,66	3,95
3183851	M4	10	8	3,1	X20	1,66	3,95
3183852	M4	12	8	3,1	X20	1,66	3,95
3183853	M4	16	8	3,1	X20	1,66	3,95
3183854	M4	20	8	3,1	X20	1,66	3,95
3183855	M4	25	8	3,1	X20	1,66	3,95
3183856	M4	30	8	3,1	X20	1,66	3,95
3271701	M4	35	8	3,1	X20	1,66	3,95
3271702	M4	40	8	3,1	X20	1,66	3,95
3271703	M4	45	8	3,1	X20	1,66	3,95
3271705	M4	50	8	3,1	X20	1,66	3,95
3271706	M5	6	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183857	M5	8	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183859	M5	10	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183860	M5	12	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183861	M5	16	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183862	M5	20	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183863	M5	25	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183865	M5	30	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183866	M5	35	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183867	M5	40	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3271707	M5	45	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3271709	M5	50	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3271710	M5	60	9,5	3,7	X25	1,91	4,5
3183868	M6	8	12	4,6	X30	2,42	5,6

Article no.	d1	L	d2 max.	k max.	Hexalobular socket	t max.	A~
3183869	M6	10	12	4,6	X30	2,42	5,6
3183871	M6	12	12	4,6	X30	2,42	5,6
3183872	M6	16	12	4,6	X30	2,42	5,6
3183873	M6	20	12	4,6	X30	2,42	5,6
3183874	M6	25	12	4,6	X30	2,42	5,6
3183875	M6	30	12	4,6	X30	2,42	5,6
3183876	M6	35	12	4,6	X30	2,42	5,6
3183877	M6	40	12	4,6	X30	2,42	5,6
3271711	M6	45	12	4,6	X30	2,42	5,6
3183878	M6	50	12	4,6	X30	2,42	5,6
3271712	M6	60	12	4,6	X30	2,42	5,6