


Parallel pins unhardened, machined

BN 855



Standard ISO 2338, ~DIN 7, ~VSM 12771 B, ~UNI 1707, ~ČSN 022150

Product description • Tolerance: h8

Material Free-cutting steel

Surface plain

1) Radius and dimpled pin end permissible

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	c~
1274937	1	3	0,2
1274945	1	4	0,2
1274953	1	5	0,2
1274961	1	6	0,2
1298755	1	8	0,2
1298763	1	10	0,2
1298771	1	12	0,2
1416405	1,2	4	0,25
1298852	1,2	5	0,25
1298860	1,2	6	0,25
1298887	1,2	8	0,25
1416413	1,2	10	0,25
1416421	1,2	12	0,25
1298895	1,5	3	0,3
1298909	1,5	4	0,3
1298917	1,5	5	0,3
1298925	1,5	6	0,3
1298941	1,5	8	0,3
1298968	1,5	10	0,3
1298976	1,5	12	0,3

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	c
1298984	1,5	14	0,3
1299018	1,5	16	0,3
1299034	1,5	20	0,3
1138669	1,5	25	0,3
1299042	2	3	0,35
1299050	2	4	0,35
1299069	2	5	0,35
1299077	2	6	0,35
1299093	2	8	0,35
1299107	2	10	0,35
1299115	2	12	0,35
1299123	2	14	0,35
1299158	2	16	0,35
1299174	2	20	0,35
1299204	2	25	0,35
1299239	2	30	0,35
1299255	2	35	0,35
1299298	2,5	4	0,4
1299301	2,5	5	0,4
1299328	2,5	6	0,4
1299344	2,5	8	0,4
1299352	2,5	10	0,4
1299360	2,5	12	0,4
1299379	2,5	14	0,4
1299395	2,5	16	0,4
1299417	2,5	20	0,4
1299441	2,5	25	0,4
1299484	2,5	30	0,4
1299506	3	4	0,5
1299514	3	5	0,5
1299522	3	6	0,5
1299549	3	8	0,5
1299557	3	10	0,5
1299565	3	12	0,5
1299573	3	14	0,5
1299603	3	16	0,5
1299638	3	20	0,5
1299662	3	25	0,5
1299697	3	30	0,5
1299719	3	35	0,5
1299735	3	40	0,5
1299743	3	45	0,5
1299751	3	50	0,5
1138677	3	60	0,5
1299786	4	6	0,63
1299794	4	8	0,63
1299808	4	10	0,63
1299816	4	12	0,63
1299824	4	14	0,63
1299840	4	16	0,63

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	c
1299867	4	20	0,63
1299891	4	25	0,63
1299921	4	30	0,63
1299956	4	35	0,63
1299972	4	40	0,63
1299980	4	45	0,63
1299999	4	50	0,63
1300008	4	55	0,63
1300016	4	60	0,63
1300024	5	6	0,8
1300032	5	8	0,8
1300040	5	10	0,8
1300059	5	12	0,8
1300067	5	14	0,8
1300083	5	16	0,8
1300105	5	20	0,8
1300148	5	25	0,8
1300172	5	30	0,8
1300199	5	35	0,8
1300210	5	40	0,8
1300229	5	45	0,8
1300237	5	50	0,8
1300245	5	60	0,8
1300253	5	70	0,8
1300261	5	80	0,8
1138685	5	90	0,8
1138693	5	100	0,8
1300288	6	6	1,2
1300296	6	8	1,2
1300318	6	10	1,2
1300326	6	12	1,2
1300334	6	14	1,2
1300350	6	16	1,2
1300377	6	20	1,2
1300407	6	25	1,2
1300431	6	30	1,2
1300466	6	35	1,2
1300482	6	40	1,2
1300490	6	45	1,2
1300504	6	50	1,2
1300512	6	55	1,2
1300520	6	60	1,2
1300539	6	70	1,2
1300547	6	80	1,2
1300555	6	90	1,2
1300563	6	100	1,2
1138707	6	120	1,2
1300571	8	10	1,6
1300598	8	12	1,6
1300601	8	14	1,6

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	c
1300636	8	16	1,6
1300652	8	20	1,6
1300687	8	25	1,6
1300717	8	30	1,6
1300733	8	35	1,6
1300768	8	40	1,6
1300776	8	45	1,6
1300784	8	50	1,6
1300792	8	55	1,6
1300806	8	60	1,6
1300814	8	65	1,6
1300822	8	70	1,6
1300830	8	80	1,6
1300849	8	90	1,6
1300857	8	100	1,6
1138715	8	120	1,6
1300873	10	12	2
1300881	10	14	2
1300911	10	16	2
1300946	10	20	2
1300970	10	25	2
1301004	10	30	2
1301020	10	35	2
1301047	10	40	2
1301055	10	45	2
1301063	10	50	2
1301071	10	55	2
1301098	10	60	2
1301101	10	65	2
1301128	10	70	2
1301136	10	80	2
1301144	10	90	2
1301152	10	100	2
1138723	10	120	2
1301179	12	20	2,5
1416537	12	25	2,5
1301217	12	30	2,5
1301233	12	35	2,5
1301268	12	40	2,5
1301276	12	45	2,5
1301284	12	50	2,5
1301292	12	60	2,5
1301306	12	70	2,5
1301314	12	80	2,5
1301322	12	90	2,5
1301330	12	100	2,5
1301349	12	120	2,5
1301357	12	140	2,5
1301535	16	40	3
1301543	16	50	3

Article no.	Diameter (d1)	Length (L)	c~
1301551	16	60	3
1301578	16	70	3
1301586	16	80	3
1301594	16	90	3
1301608	16	100	3
1301616	16	120	3
1301632	20	60	3,5
1301640	20	80	3,5
1301659	20	100	3,5
1301667	20	120	3,5