


POP® TAPD...BSLF

BN 4537 - Blind rivets Standard large head



Manufacturer



Product description

- Rivet: aluminum EN AW 5154 (AlMg3,5)
- Mandrel: steel zinc plated

Headform

Large head

Brand

POP®

Brandtype

TAPD...BSLF

Material

Aluminum

Material type

EN AW 5154 (AlMg3,5)

Surface

plain

Article no.	p	Code	Rivet sleeve diameter (d1)	Tolerance	L ±0,5	d2	d3~	Borehole diameter	s max.	Shear force [N]	Tensile force [N]	Grip range
3134250	100	TAPD 44 BSLF 9,5	3,2	+0,08/-0,1	6,2	9-10	1,83	3,3-3,4	1,5	800	1200	1,6-3,2
3206725	1000	TAPD 46 BSLF 9,5	3,2	+0,08/-0,1	8	9-10	1,83	3,3-3,4	1,5	800	1200	3,2-4,8
1127705	100	TAPD 46 BSLF 9,5	3,2	+0,08/-0,1	8	9-10	1,83	3,3-3,4	1,5	800	1200	3,2-4,8
3134252	100	TAPD 48 BSLF 9,5	3,2	+0,08/-0,1	9,7	9-10	1,83	3,3-3,4	1,5	800	1200	4,8-6,4
1127713	100	TAPD 410 BSLF 9,5	3,2	+0,08/-0,1	11,5	9-10	1,83	3,3-3,4	1,5	800	1200	6,4-7,9
3134255	100	TAPD 412 BSLF 9,5	3,2	+0,08/-0,1	13,5	9-10	1,83	3,3-3,4	1,5	800	1200	7,9-9,5
3206726	500	TAPD 416 BSLF 9,5	3,2	+0,08/-0,1	17	9-10	1,83	3,3-3,4	1,5	800	1200	11,1-12,7
1127721	100	TAPD 416 BSLF 9,5	3,2	+0,08/-0,1	17	9-10	1,83	3,3-3,4	1,5	800	1200	11,1-12,7
3134256	100	TAPD 56 BSLF 12	4	+0,08/-0,06	8,5	11,5-12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	-4,8
3206727	500	TAPD 58 BSLF 12	4	+0,08/-0,06	10,5	11,5-12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	4,8-6,4

Article no.	p	Code	Rivet sleeve diameter (d1)	Tolerance	L ±0,5	d2	d3~	Borehole diameter	s max.	Shear force [N]	Tensile force [N]	Grip range
1131958	100	TAPD 58 BSLF 12	4	+0,08/-0,06	10,5	11,5-12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	4,8-6,4
3134260	100	TAPD 510 BSLF 12	4	+0,08/-0,06	12,2	11,5-12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	6,4-7,9
3206729	500	TAPD 512 BSLF 12	4	+0,08/-0,06	14	11,5-12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	7,9-9,5
1131966	100	TAPD 512 BSLF 12	4	+0,08/-0,06	14	11,5-12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	7,9-9,5
3802529		TAPD 514 BSLF 12	4	+0,08/-0,06	15,7	11,5-12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	9,5-11,1
1671839	100	TAPD 516 BSLF 12	4	+0,08/-0,06	17,5	11,5-12,5	2,29	4,1-4,2	1,6	1330	1910	11,1-12,7
3206731	500	TAPD 66 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	9,2	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	-4,8
1131974	100	TAPD 66 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	9,2	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	-4,8
3134263	100	TAPD 68 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	11	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	4,8-6,4
3206732	500	TAPD 610 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	12,7	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	6,4-7,9
1131982	100	TAPD 610 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	12,7	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	6,4-7,9
3134264	100	TAPD 612 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	14,5	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	7,9-9,5
1131990	100	TAPD 614 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	16,5	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	9,5-11,1
3134265												
3206733	200	TAPD 617 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	19	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	12,7-13,5
1132008	100	TAPD 617 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	19	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	12,7-13,5
1132016	100	TAPD 625 BSLF 14	4,8	+0,08/-0,1	25,5	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	13,5-19,8
3802548		TAPD 6120 BSLF 16	4,8	+0,08/-0,1	30,3	13,7-14,3	2,64	4,9-5	2	2020	2800	19,1-25,4