

## Rohrschere ECO für Kunststoff-Verbundrohre

- zum exakten rechtwinkligen Schneiden von Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohren in einem Durchmesserbereich von 12 bis 25 mm (nicht zum Schneiden von Kabel geeignet)
- saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen
- wechselbare Messer aus hochfestem Spezialstahl, in Öl gehärtet und angelassen
- ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff



Art. No. 502 037 6



Art. No. 502 033 6

## ECO Pipe Cutter for composite plastic pipe

- For precise right-angle cutting of aluminum composite and plastic pipes from 12 to 25 mm dia. (not suitable for cutting cable)
- Clean, smooth, burr-free cuts
- replaceable blades of special high-strength steel, oil-hardened and tempered
- Ergonomically designed glass-fibre reinforced plastic handles



| Art. No.    | Bezeichnung<br>Designation                                         | Kapazität<br>Pipe dia.<br>Ø mm | Länge<br>Length<br>mm | Gewicht<br>Weight<br>g | VPE<br>PU |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| 502 037 6   | Rohrschere mit geradem Messer<br>Pipe Cutter with straight blade   | 12–25                          | 185                   | 180                    | 1         |
| 502 033 6   | Rohrschere mit Dreiecksmesser<br>Pipe Cutter with triangular blade | 12–25                          | 185                   | 180                    | 1         |
| 502 021 0 0 | Ersatzmesser (Rechteckform)<br>Replacement blade (square)          |                                |                       |                        | 1         |
| 502 011 0 0 | Ersatzmesser (Dreieckform)<br>Replacement blade (triangular)       |                                |                       |                        | 1         |

## Ratschenschere 40

- für Aluminium-Verbund- und Kunststoffrohr ø 26–40 mm
- exakter, gratfreier Schnitt durch automatische Anpassung der Rohrabstützung
- Arbeiten nach dem Ratschenprinzip
- hoher Sicherheitsstandard
- ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe



patentiert  
patented

## Ratchet Pipe Cutter 40

- Burr-free cutting of aluminum composite and plastic pipes ranging from 26 to 40 mm diameter
- Precise vertical cut by automatic adaptation to pipe support
- One-hand operation using ratchet mechanism
- High safety standard
- Ergonomically designed two-component handles



| Art. No.    | Kapazität<br>Pipe dia.<br>Ø mm | Länge<br>Length<br>mm | Gewicht<br>Weight<br>g | VPE<br>PU |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| 502 040 6   | 26–40                          | 210                   | 465                    | 1         |
| 502 040 0 0 | Ersatzmesser Spare blade       |                       |                        | 1         |



Vermeidung von Leerhüben durch automatische Messerzustellung auf den jeweiligen Rohrdurchmesser

Automatic adjustment for the pipe diameter prevents idle strokes