



Model: **AK-SC-E07**



Kod produktu	AK-SC-E07
Napięcie zasilające	230 V
Ilość faz	1 faza
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Maksymalna moc	7.2 kW
Klasa szczelności	IP54
Wtyczka #1	Type1 (J1772)
Wtyczka #2	Tesla connector
Wymiary produktu (L x W x H)	87 x 50 x 61 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	100 x 60 x 70 mm
Waga netto	186 g
Waga brutto	219 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137661
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Adapter do ładowania Tesli Akyga® AK-SC-E07 to małe i poręczne akcesorium. Pozwoli ono naładować samochód elektryczny marki **Tesla** za pomocą ładowarki **Type 1 (J1772)**. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które sprowadziły samochód elektryczny z zagranicy do Europy. Dzięki niemu bez problemu naładujesz Teslę przy użyciu ogólnie dostępnych stacji ładowania EV. Co więcej, adapter ma bardzo solidną obudowę, która chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Natomiast jego kompaktowa budowa sprawia, że łatwo jest go przechowywać i transportować.

Adapter jest kompatybilny z samochodami Tesla Model S / X / 3 / Y wyprodukowanymi na rynek USA.