


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.540

**Klimatyzator naścienne TopTherm
Blue e**

Stát: 22.11.2022 (Zdroj: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.540 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e

0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"



Funkcje

Nr kat.	SK 3361.540
Opis produktu	Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	RiNano-coated condenser Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,85 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,89 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,67 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,67 kW
Napięcie znamionowe robocze	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz 400 V AC

Funkce

Wskazówka	Dane techniczne klimatyzatora do zabudowy naściennej 3361.540 obowiązują z podłączonym zewnętrznym transformatorem
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 1,2 A Przy 60 Hz: 1,4 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 6 A Przy 60 Hz: 6,9 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 550 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 230 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,08 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,03
Wersja	zabudowa naścienna
Wymiary	Szerokość: 280 mm Wysokość: 550 mm Głębokość: 280 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Standard	UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 0,28 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430 Ekwiwalent CO2 (CO2e): 0,4 t
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	53 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,4 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,43 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,47 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,5 kW

Funkce

Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik ochrony transformatora: 6,3...10 A
Depth transformer	65 mm
Diameter transformer	126 mm
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	22 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	84158200
EAN	4028177433755
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Schválení

Schválení	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certifikáty	EAC
Vysvětlení	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK