



Model: **AK-SC-E10**



Kod produktu	AK-SC-E10
Napięcie zasilające	250 V
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Rezystancja złącza	0.5 mΩ
Maksymalna moc	8 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP54 / IP55
Wtyczka #1	Złącze męskie Type 2 (IEC 62196-2)
Wtyczka #2	Złącze męskie GB/T (20234.2-2015)
Platerowane wtyczki	Srebrny
Materiał wykonania	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-30 / +55 °C
Opakowanie	Karton
Wymiary produktu (L x W x H)	71 x 71 x 176 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	75 x 75 x 190 mm
Waga netto	471 g
Waga brutto	512 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137845
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-SC-E10 to poręczny **adapter do ładowania pojazdów elektrycznych** sprowadzonych z Chin. Z jednej strony znajduje się **gniazdo Type 2** spotykane na większości stacji ładowania EV. Z drugiej zaś umieszczono **złącze GB/T**, które jest stosowane w Chińskich pojazdach elektrycznych. Można je spotkać między innymi w samochodach marki BYD. Dzięki przejściówce bez problemu naładujesz chiński samochód elektryczny przy pomocy ładowarki z wtyczką typu 2. Co więcej, adapter wykonano ze starannie dobranych materiałów, które gwarantują bezpieczeństwo oraz niezawodność podczas ładowania.