

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3385.500**

**Klimatyzator dachowy TopTherm  
Blue e**

Stan: 22.11.2022 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3385.500 - Klimatyzator dachowy TopTherm Blue e

## Całkowita moc chłodnicza 0,50 - 4,00 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy dachowej o klasach mocy od 500 W do 4.000 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.

## Cechy

|                                          |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                  | SK 3385.500                                                                                                                                                                          |
| Opis produktu                            | Energooszczędne klimatyzatory dachowe Blue e, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.                                        |
| Korzyści                                 | Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort                             |
| Materiał                                 | Blacha stalowa                                                                                                                                                                       |
| Kolor                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                             |
| Zakres dostawy                           | RiNano-coated condenser<br>Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu<br>Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)<br>Szablon nawierceń<br>Zestaw montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511 | Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2 kW<br>Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,14 kW<br>Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,41 kW<br>Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,51 kW                        |
| Napięcie znamionowe robocze              | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                               |
| Wskazówka                                | Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, klimatyzator do zabudowy dachowej 3273.500 może być również wykorzystywany w zastosowaniach biurowych.                                             |
| Prąd znamionowy maksymalny               | Przy 50 Hz: 5,9 A<br>Przy 60 Hz: 6,3 A                                                                                                                                               |

# Cechy

|                                                                |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prąd rozruchowy (maksymalny)                                   | Przy 50 Hz: 19,7 A<br>Przy 60 Hz: 17,9 A                                                                                                                         |
| Wydajność powietrza (swobodna)                                 | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.760 m³/h<br>Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 470 m³/h                                                                               |
| Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,09<br>Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88                                     |
| Wersja                                                         | zabudowa dachowa                                                                                                                                                 |
| Wymiary                                                        | Szerokość: 597 mm<br>Wysokość: 417 mm<br>Głębokość: 475 mm                                                                                                       |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529                                  | Obieg zewnętrzny IP 34<br>Obieg wewnętrzny IP 54                                                                                                                 |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące                          | Czynnik chłodniczy: R134a<br>Ilość: 0,9 kg<br>Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430<br>Ekwiwalent CO2 (CO2e): 1,29 t                            |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego)                               | Wtykowa kostka przyłączeniowa                                                                                                                                    |
| Czas pracy                                                     | 100 %                                                                                                                                                            |
| Regulacja temperatury                                          | Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)                                                                                                               |
| Zakres temperatury pracy                                       | 10 °C...55 °C                                                                                                                                                    |
| Temperatura składowania                                        | -40 °C...70 °C                                                                                                                                                   |
| Zakres ustawień                                                | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                    |
| Moc znamionowa Pel                                             | Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,95 kW<br>Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,14 kW<br>Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,07 kW<br>Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,23 kW |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)                        | 28 bar                                                                                                                                                           |
| Zabezpieczenie wstępne                                         | Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A                                                                                                            |
| Opak.                                                          | 1 szt.                                                                                                                                                           |
| Masa/opak.                                                     | 42 kg                                                                                                                                                            |

## Cechy

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Zawartość miedzi (kg / szt.) | 0             |
| Numer taryfy celnej          | 84158200      |
| EAN                          | 4028177323278 |
| ETIM 7.0                     | EC000855      |
| ECLASS 8.0                   | 27180704      |

## Aprobaty

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaty    | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized)                                               |
| Certyfikaty | EAC                                                                                             |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Deklaracja zgodności UK |