


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3386.640

**Klimatyzator dachowy TopTherm
Blue e**

Stan: 22.11.2022 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3386.640 - Klimatyzator dachowy TopTherm Blue e

Całkowita moc chłodnicza 0,50 - 4,00 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy dachowej o klasach mocy od 500 W do 4.000 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.

Cechy

Nr kat.	SK 3386.640
Opis produktu	Energooszczędne klimatyzatory dachowe Blue e, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor	RAL 9007
Zakres dostawy	RiNano-coated condenser Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 3 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 3,3 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 2,2 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 2,5 kW
Napięcie znamionowe robocze	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Wskazówka	Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, klimatyzator do zabudowy dachowej 3273.500 może być również wykorzystywany w zastosowaniach biurowych.
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 3,4 A Przy 60 Hz: 3,4 A

Cechy

Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 8 A Przy 60 Hz: 9 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 3.450 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.280 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,56 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23
Wersja	zabudowa dachowa
Wymiary	Szerokość: 796 mm Wysokość: 470 mm Głębokość: 580 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 1,6 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430 Ekwiwalent CO2 (CO2e): 2,29 t
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Wtykowa kostka przyłączeniowa
Czas pracy	100 %
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 1,17 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,48 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,42 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik silnikowy: 6,3...10 A
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Opak.	1 szt.

Cechy

Masa/opak.	70 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0
Numer taryfy celnej	84158200
EAN	4028177380226
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprobaty

Aprobaty	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certyfikaty	EAC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK