




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																			
A											Pin-Belegung / Pin Assignment <table><tr><td>P1</td><td></td><td>P2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>9</td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>SHELL</td><td>SHELL</td></tr></table>				P1		P2	1	1	3	3	4	4	6	6	7	7	9	9	10	10	12	12	13	13	14	14	17	17	19	19	15	15	16	16	18	18	SHELL	SHELL
P1																P2																																	
1															1																																		
3															3																																		
4	4																																																
6	6																																																
7	7																																																
9	9																																																
10	10																																																
12	12																																																
13	13																																																
14	14																																																
17	17																																																
19	19																																																
15	15																																																
16	16																																																
18	18																																																
SHELL	SHELL																																																
B																																																	
C																																																	
D																																																	
E	<table><tr><th>Art.-Nr. / Item No.</th><th>Beschreibung / Description</th><th>Länge / Length (L)</th><th>Max. Übertragungsrate / Max. data transmission rate</th></tr><tr><td>61277</td><td>HDMI 2.0 Kabel Flat 0100 1,0m (15+1) sw</td><td>1000 ± 30 mm</td><td>18 Gbit/s</td></tr><tr><td>61278</td><td>HDMI 2.0 Kabel Flat 0150 1,5m (15+1) sw</td><td>1500 ± 30 mm</td><td>18 Gbit/s</td></tr><tr><td>61279</td><td>HDMI 2.0 Kabel Flat 0200 2,0m (15+1) sw</td><td>2000 ± 30 mm</td><td>18 Gbit/s</td></tr><tr><td>61280</td><td>HDMI 2.0 Kabel Flat 0300 3,0m (15+1) sw</td><td>3000 ± 30 mm</td><td>18 Gbit/s</td></tr><tr><td>61281</td><td>HDMI 2.0 Kabel Flat 0500 5,0m (15+1) sw</td><td>5000 ± 50 mm</td><td>10.2 Gbit/s</td></tr></table>				Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)	Max. Übertragungsrate / Max. data transmission rate	61277	HDMI 2.0 Kabel Flat 0100 1,0m (15+1) sw	1000 ± 30 mm	18 Gbit/s	61278	HDMI 2.0 Kabel Flat 0150 1,5m (15+1) sw	1500 ± 30 mm	18 Gbit/s	61279	HDMI 2.0 Kabel Flat 0200 2,0m (15+1) sw	2000 ± 30 mm	18 Gbit/s	61280	HDMI 2.0 Kabel Flat 0300 3,0m (15+1) sw	3000 ± 30 mm	18 Gbit/s	61281	HDMI 2.0 Kabel Flat 0500 5,0m (15+1) sw	5000 ± 50 mm	10.2 Gbit/s	Aderquerschnitt / Wire cross section 																				
Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)	Max. Übertragungsrate / Max. data transmission rate																																														
61277	HDMI 2.0 Kabel Flat 0100 1,0m (15+1) sw	1000 ± 30 mm	18 Gbit/s																																														
61278	HDMI 2.0 Kabel Flat 0150 1,5m (15+1) sw	1500 ± 30 mm	18 Gbit/s																																														
61279	HDMI 2.0 Kabel Flat 0200 2,0m (15+1) sw	2000 ± 30 mm	18 Gbit/s																																														
61280	HDMI 2.0 Kabel Flat 0300 3,0m (15+1) sw	3000 ± 30 mm	18 Gbit/s																																														
61281	HDMI 2.0 Kabel Flat 0500 5,0m (15+1) sw	5000 ± 50 mm	10.2 Gbit/s																																														
F			High-Speed-HDMI™-Flachkabel mit Ethernet - hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p) - vergoldete HDMI™-Steckverbinder - integrierter Ethernet-Kanal - beidseitiger Knickschutz						High Speed HDMI™ Flat Cable with Ethernet - high-definition signal transmission with up to 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p) - gold-plated HDMI™ connectors - integrated Ethernet channel - kink protection on both sides																																								
G			Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker (Typ A) Material Kabelmantel: PVC Außendurchmesser Kabelmantel: 5,5 ± 0, 2 mm Isolationswiderstand: 5 MΩ min. Kontaktwiderstand: 3 Ω max. Unterstützte Audiostandards: Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) Weitere unterstützte Standards: HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC)						Connections: 2x HDMI™ plug (Type A) Material cable jacket: PVC Outer diameter cable jacket: 5.5 ± 0.2 mm Insulation resistance: 5 MΩ min. Contact resistance: 3 Ω max. Supported audio standards: Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) Other supported standards: HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC)																																								
H																																																	
I			Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt																																		
J	Datum		Name		gez.:	03.01.2023	aw	HDMI 2.0 Kabel Flat XXXX Xm (15+1) sw						1/1																																			
					gepr.:	03.01.2023	aw																																										
					Norm:																																												
					Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:				von																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																			