



bezdotykowy wyłącznik bezpieczeństwa RFID prostokątny 106 mm x 25 mm indywidualnie kodowany funkcja wielokrotnego uczenia z wtyczką 8-biegunową M12. Wyzwalacz 3SE6310-0BC01 zamawiać osobno.

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik bezpieczeństwa RFID
wykonanie produktu	prostokątny zespół nadajnika
oznaczenie typu produktu	3SE63
możliwość zastosowania obwody bezpieczeństwa	Tak
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
• wymuszone otwarcie	Nie
• rozpoznawanie zwarc/zwrać krzyżowych	Tak
właściwość produktu	indywidualnie kodowany, funkcja wielokrotnego uczenia, bez magnetycznego zatrasku
rodzaj napięcia napięcia roboczego	DC
Stopień ochrony IP	IP65, IP67, IP69k
odporność na wstrząsy zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 30g / 11 ms
wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 55 Hz: 1 mm
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Wysokość czujnika	22 mm
Długość czujnika	106 mm
Szerokość czujnika	25 mm
materiał aktywnej części czujnika	Tworzywo
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... +70 °C
Obwód sterowniczy/ Sterowanie	
rodzaj napięcia	DC
napięcie robocze wartość znamionowa	24 V
prąd roboczy wartość znamionowa	600 mA
Obudowa	
materiał obudowy	Tworzywo
materiał osłony kabla	PVC
Element uruchamiający	
konstrukcja mechanizmu napędowego	RFID
Wyświetlacz	
Wersja analizy wymagany	Tak
Kontakt	
częstotliwość załączania	1 Hz
Dysans roboczy	12 mm
Bezpieczny odstęp WYŁ.	16 mm
Bezpieczny odstęp WŁ.	10 mm
wykonanie funkcji łączeniowych	Łączenie dodatnie
Liczba styków łączeniowych dla sygnalizacji	

• dla zadań bezpieczeństwa	1		
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary			
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe		
Przylączy/ Zaciski			
wykonanie przylączy elektrycznego	Wtyczka M12, 8-bieg.		
długość przewodu maksymalny	30 m		
Napięcie zasilania			
napięcie zasilające	26,4 ... 20,4 V		
Wejścia/ Wyjścia			
prąd wyjściowy	0,5 A		
prąd wyjściowy na wyjściu związanym z bezpieczeństwem maksymalny	0,25 A		
wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem	Złączka wtykowa M12		
Częstotliwość transmisji wartość znamionowa	125 kHz		
Dane związane z bezpieczeństwem			
poziom integralności bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508	3		
poziom bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 13849-1	e		
kategoria zgodnie z EN 954-1	4		
Aprobaty/ Certyfikaty			
General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)



Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE6315-0BB02-1AP0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE6315-0BB02-1AP0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE6315-0BB02-1AP0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE6315-0BB02-1AP0&lang=en



1	WH = White	→	A1
2	BN = Brown	→	X1
3	GN = Green	→	A2
4	YE = Yellow	→	OSSD1
5	GY = Grey	→	OUT
6	PK = Pink	→	X2
7	BU = Blue	→	OSSD2
8	RD = Red	→	n. c.

