

SIEMENS

Karta danych technicznych modułów silnika

Data sheet for Motor Module

Dane zamówienia MLFB

6SL3420-2TE15-0AA1

MLFB-Ordering data



Rysunek podobny / Figure similar

Nr zamówienia klienta / Client order no.:

Nr zamów. Siemens / Order no.:

Nr oferty / Offer no.:

Wskazówka / Remarks:

Nr poz. / Item no.:

Nr kompletacji / Consignment no.:

Projekt / Project:

Dane projektowe / Rated data		Warunki otoczenia / Ambient conditions	
Napięcie obwodu pośredniego <i>DC link voltage</i>	DC 510 ... 720 V	Wysokość instalacji (bez obniżenia wartości znamionowej) <i>Installation altitude (without derating)</i>	1000 m (3281 ft)
Zasilanie prądowe układu elektronicznego <i>Electronics power supply</i>	DC 24 V -15 % / +20 %	Chłodzenie ⁸⁾ <i>Cooling</i>	Wewnętrzne chłodzenie powietrzem <i>Internal air cooling</i>
Zapotrzebowanie prądowe, maks. <i>Current demand, max.</i>	1,00 A	Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące <i>Cooling air requirement</i>	0,008 m³/s
Prąd obwodu pośredniego I _d <i>DC-link current I_d</i>	12,0 A	Temperatura otoczenia / Ambient temperature	
Prąd wyjściowy / Output current		W czasie pracy <i>During operation</i>	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Wartość projektowa I _N <i>Rated value I_N</i>	2 x 5,0 A	Przyłącza / Connections	
Prąd obciążenia podstawowego I _H <i>Base load current I_H</i>	2 x 4,3 A	Od strony silnika / Motor end	
Podczas pracy S6 (40%) I _{S6} <i>For S6 duty (40%) I_{S6}</i>	2 x 6,0 A	Wykonanie <i>Version</i>	Wtyczka (X1, X2) z Zaciski śrubowe
I _{max} <i>I_{max}</i>	2 x 15,0 A	Przekrój podłączenia <i>Conductor cross-section</i>	0 ... 6 mm² (24 ... 10 AWG)
Moc typowa / Type rating ²⁾		Przyłącze PE <i>PE connection</i>	Wkręt M5 <i>M5 screw</i>
Na bazie I _N <i>Based on I_N</i>	2 x 2,7 kW	Przyłącze osłony <i>Shield connecting kit</i>	Wbudowane we wtyczkę przyłącza (X1, X2) <i>Integrated connection plug (X1, X2)</i>
Na bazie I _H <i>Based on I_H</i>	2 x 2,3 kW	Długość przewodu silnika, maks. / Max. motor cable length	
Projektowa częstotliwość impulsu <i>Rated pulse frequency</i>	8,00 kHz	Ekranowany <i>Shielded</i>	50 m (164 ft)
Obciążalność prądowa / Current carrying capacity		Nieekranowany <i>Unshielded</i>	75 m (246 ft)
Szyny obwodów pośrednich <i>DC link busbars</i>	100 A	Normy / Standards	
Szyny DC 24 V ⁴⁾ <i>24 V busbars</i>	20 A	Zgodność z normami <i>Compliance with standards</i>	CE, cURus <i>CE, cURus</i>
Pojemność obwodu pośredniego <i>DC link capacitance</i>	165 µF	Bezpieczeństwo zintegrowane <i>Safety Integrated</i>	SIL 2 zgodnie z IEC 61508, PL d zgodnie z EN ISO 13849-1, kategoria 3 zgodnie z EN ISO 13849-1 <i>SIL 2 acc. to IEC 61508, PL d acc. to EN ISO 13849-1, Category 3 acc. to EN ISO 13849-1</i>
Częstotliwość wyjściowa przy serworegulacji ⁵⁾ <i>Output frequency for servo control</i>	650 Hz		
Częstotliwość wyjściowa dla regulacji częstotliwości/ przetwornicą ⁶⁾ <i>Output frequency for V/f control</i>	600 Hz		
Częstotliwość wyjściowa przy regulacji wektorowej ⁷⁾ <i>Output frequency for vector control</i>	300 Hz		



Rysunek podobny / Figure similar

Dane mechaniczne / Mechanical data		Ogólne techniczne Dane / General tech. specifications	
Od strony sieci / Line side		Poziom ciśnienia akustycznego LpA (1m) <i>Sound pressure level (1m)</i>	60,0 dB
Szerokość <i>Width</i>	75,00 mm (2,95 in)	Moc stracona, typ. ⁹⁾ <i>Power loss, typ.</i>	0,19 kW
Wysokość <i>Height</i>	270,00 mm (10,63 in)		
Głębokość <i>Depth</i>	226,00 mm (8,90 in)		
Rodzaj ochrony <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL open type <i>IP20 / UL open type</i>		
Rodzaj konstrukcji <i>Type of construction</i>	Booksize Compact <i>Booksize Compact</i>		
Ciężar netto <i>Net weight</i>	3,4 kg (7,50 lb)		

- 2) Wydajność znamionowa typowego znormalizowanego silnika asynchronicznego przy 3 AC 400 V
Rated output of a typical standard asynchronous motor at 400 V 3 AC
- 4) Gdyby na skutek umieszczenia w szeregu kilku modułów liniowych i modułów silnikowych obciążalność prądowa przekroczyła 20 A, konieczne jest dalsze przyłącze 24 V DC za pomocą adaptera zaciskowego 24 V (maks. możliwy do podłączenia przekrój 6 mm², maks. zabezpieczenie 20 A).
If, when connecting several Line Modules and Motor Modules in series, the current carrying capacity exceeds 20 A, another 24 V DC connection is required using a 24 V terminal adapter (max. connectable cross-section 6 mm², max. protection 20 A).
- 5) Przestrzegać zależności pomiędzy maksymalną częstotliwością wyjściową a częstotliwością impulsu oraz obniżeniem natężenia prądu. Częstotliwość wyjściowa jest aktualnie ograniczona do 550 Hz. Podane wartości obowiązują z licencją wysokiej częstotliwości wyjściowej.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.
- 6) Przestrzegać zależności pomiędzy maksymalną częstotliwością wyjściową a częstotliwością impulsu oraz obniżeniem natężenia prądu.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.
- 7) Przestrzegać zależności pomiędzy maksymalną częstotliwością wyjściową a częstotliwością impulsu oraz obniżeniem natężenia prądu. Częstotliwość wyjściowa jest aktualnie ograniczona do 550 Hz. Podane wartości obowiązują z licencją wysokiej częstotliwości wyjściowej.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating.
- 8) Elementy zasilające ze zintensyfikowanym chłodzeniem powietrzem dzięki wbudowanemu wentylatorowi
Power units with intensified air cooling thanks to integrated fan
- 9) Strata mocy modułu silnikowego przy wydajności znamionowej wraz ze stratami zasilania elektroniki 24 V DC.
Power loss of the Motor Module with rated power including losses of the 24 V DC electronics power supply