




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
A	Schaltplan / Pin Out													A			
B	USB A/M: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G USB A/F: (DATA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G USB A/F: (CHARGE) 1 2 3 4														B		
C														C			
D	 Leiter conductor: 7/0.12BC Isolierung insulation: FPE 0.92 mm Leiter conductor: 1/0.32CCA Aluminiumfolie AL-Foil Leiter conductor: 7/0.12BC Isolierung insulation: HDPE 0.9 mm (grün/weiß green/white) Leiter conductor: 7/0.20BC Isolierung insulation: PVC 1.1 mm (rot/schwarz red/black) Aluminiumfolie AL-Foil: 12x0.025 mm Erdung drain wire Geflecht braiding Kabelmantel jacket: Ø 5.5 ± 15 mm schwarz black														D		
E														E			
F					USB 3.0 Hi-Speed-Verlängerungskabel mit Standfuss Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A) 2x USB 3.0-Buchse (Typ A) Kabeltyp : Rundkabel Material Kabelmantel: PVC schwarz Außenkabeldurchmesser: 5,5 mm Material Innenleiter: Kupfer Anzahl Schirmungen: 2 Kabellänge: 1,5 m AWG: 28 Max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s Isolationswiderstand: 5 M Ω min. Leiterwiderstand: 2 Ω max.					USB 3.0 Dual Power SuperSpeed Cable, Black Connections: USB 3.0 plug (type A) 2x USB 3.0 socket (type A) Cable type: round cable Material jacket: PVC black Outer diameter: 5.5 mm Material inner conductor: copper Number of shieldings: 2 AWG: 28 Cable legth: 1.5 m Max. transmission rate: 5 Gbit/s Insulation resistance: 5 M Ω min. Conductor resistance: 2 Ω max.					F		
G														G			
H														H			
I	Änderungen				Datum				Name				Bezeichnung		Blatt	I	
J	Datum		Name		gez.:	24.01.2024		ir		USB DOCK 150 DUAL SuperSpeed 3.0 1.5m				1		J	
					gepr.:	24.01.2024		ZK								J	
					Norm:					Zeichnungs-Nr.:				von		J	
					Änderungen vorbehalten / Subject to change				95918								J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			