

3

⚠ DANGER

0,26-0,3 Nm
2.3-2.7 lb-in

X3 (-) N
X2 (+) L1
X1 (+) L1

X3 (-) N
X2 (+) L1
X1 (+) L1

	X3 X2 X1	N (-) L1 (+) L1 (+)
230 V	X2 & X3	T1
	X1, X2 & X3	T2
24 V	X2 & X3	T1
	X1 & X3	T2

4



⚠ WARNING

X3 (-) N
X2 (+) L1
X1 (+) L1

X3 (-) N
X2 (+) L1
X1 (+) L1

	X3 X2 X1	N (-) L1 (+) L1 (+)
230 V	X2 & X3	T1
	X1, X2 & X3	T2
24 V	X2 & X3	T1
	X1 & X3	T2

X3 (-) N
X2 (+) L1
X1 (+) L1




⚠ DANGER 150 x00 67
150 x00 68

Ⓓ Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
 Ⓖ Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
 Ⓕ Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
 Ⓜ Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
 Ⓔ La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
 Ⓟ A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional eléctrico especializado.
 Ⓝ De aansluiting mag **enkel** gebeuren door erkende vakmensen.
 Ⓒ Pripojení smí **provádít** pouze kvalifikovaný personál.
 Ⓟ Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
 Ⓕ Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
 Ⓜ Подключение проводится только специа-листом-электриком.
 Ⓝ Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
 Ⓒ 布线需由专业电工执行



2800 Hz 80 dB(A) / 1m

150 x00 55 24 V~, < 50 mA
 150 x00 67 115 V~, 12 mA
 150 x00 68 230 V~, 12 mA



3 **⚠ DANGER**

0,26-0,3 Nm
2.3-2.7 lb-in

6 mm
0.24"

0,6 - 1,5mm²
AWG 20 -16

V+ (L) V+ (L)
(N) X3 X2 X1

X3	X2	X1	N (-)	L1 (+)	L1 (+)
X1 & X3			⊗	⊗	
X2 & X3			⊗		
X1, X2 & X3			⊗		⊗

4 **⚠ WARNING**

max. 80dB