

Plik PDF

Numer produktu: 92.933.0053.1

złącze GST18I3F B2 ZR1 SW

gesis® CLASSIC złącze, Liczba pól 3, Magistrala, Typ połączenia połączenie dociskane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 7,8 - 10,3 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Odblokowanie	Tak
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narzędziem)
Kolor kodowania/ moduł styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Czarny
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Dane techniczne

Średnica przewodu max.	10,3 mm
Średnica przewodu	7,8 mm
Przekrój połączeń dla drutu	2,5 mm ²
Przekrój dla drutu 2	0,5 mm ²
Połączenie-przekrój dla linki max.	1,5 mm ²
Przekrój dla linka 2	0,5 mm ²
Element kończący na pole	2
Długość taśmy izolującej	45 mm
Odizolowanie przewodu	9 mm

Wykonanie

Wykonanie	Magistrala
-----------	------------

Typ połączenia	połączenie dociskane
Stopień ochrony (IP)	IP40
Uwaga do rodzaju połączenia	Linki i przewody wielodrutowe wymagają montażu tulejki lub lutowania ultradźwiękowego

Materiał

Materiał obudowy	Poliamid
Bezhalogenowy	Tak
Materiał kontaktów	CuZn
Obciążenie pożarowe	0,12 kWh/St
Ciągła temp.pracy dla metriału izolacyjnego	100 °C
Wykończenie powierzchni	ocynowane

Wymiary

Długość	75 mm
Szerokość	32,5 mm
Wysokość	15,5 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440605
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002560
ETIM 5.0	EC002560
ETIM 4.0	EC002560

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodne z wyjątkami
ROHS Exceptions	III-6(c)
Zgodność z REACH-SVHC	Zgłoszony
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1