



Zakład Podzespołów Indukcyjnych INDEL Sp. z o.o.

01-924 Warszawa, ul. Rodziny Połanieckich 34A

oddział produkcyjny: 95-060 Brzeziny, ul. Piłsudskiego 20

DNE 180L

Drut miedziany nawojowy okrągły pojedynczo emaliowany lakierem poliuretanowym, lutujący bez usuwania izolacji.

Główne zastosowanie znajduje w transformatorach, silnikach małej mocy, przekaźnikach, komponentach telewizyjnych, telekomunikacyjnych, pomiarowych, radiowych.

Parametry techniczne:

Zakres średnic – od 0,30mm do 0,65mm

Materiał żyły przewodzącej – miedź

Materiał izolacji – poliuretan

Zakres temperatur – od -65°C do +180°C

Klasyfikacja normatywna produktu - EI/AIW Class 180 Grade 1

Oznaczenie normy - IEC 60317-51 / NEMA MW82

Rodzaje i wymiary szpul:

200g - fi=44mm / h=42mm

500g - fi=50mm / h=83mm

1000g - fi=70mm / h=83mm



Zakład Podzespołów Indukcyjnych INDEL Sp. z o.o.

01-924 Warszawa, ul. Rodziny Połanieckich 34A

oddział produkcyjny: 95-060 Brzeziny, ul. Piłsudskiego 20

Średnica drutu DNE	Orientacyjna ilość drutu na szpulce / typ szpulki		
	200g	500g	1000g
0,06mm	7558mb	18895mb	37790mb
0,08mm	4278mb	10695mb	21390mb
0,10mm	2744mb	6860mb	13720mb
0,11mm(0,112)	2190mb	5475mb	10950mb
0,12mm	1984mb	4950mb	9900mb
0,15mm	1280mb	3150mb	6350mb
0,20mm	680mb	1708mb	3420mb
0,30mm	320mb	800mb	1600mb
0,40mm	176mb	440mb	880mb
0,50mm	112mb	280mb	560mb
0,60mm	78mb	194mb	390mb
0,65mm	67mb	169mb	340mb
0,70mm	57mb	142mb	285mb
0,75mm	50mb	127mb	250mb
0,80mm	44mb	110mb	220mb
0,90mm	35mb	88mb	175mb
1,00mm(1,06)	28mb	70mb	170mb
1,10mm(1,112)	21mb	56mb	112mb
1,15mm	20,8mb	52mb	104mb
1,20mm	19mb	48mb	96mb
1,30mm	17mb	42mb	84mb
1,40mm	14,5mb	36mb	72mb
1,50mm	13mb	32mb	64mb
1,60mm	10,5mb	26mb	52mb
1,70mm	9,5mb	24mb	48mb
1,80mm	8mb	20mb	40mb
1,90mm	7mb	18mb	36mb
2,00mm	7mb	17mb	34mb
2,10mm(2,112)	6,5mb	16mb	32mb
2,20mm	5,5mb	14mb	28mb
2,30mm	5mb	13mb	26mb
2,40mm	5mb	12mb	24mb
2,50mm	4,5mb	11mb	22mb
2,60mm	4mb	10mb	20mb
2,70mm	4mb	9,5mb	19mb
2,80mm	3,5mb	9mb	18mb
3,00mm	3,2mb	8mb	16mb