



Model: **AK-SC-E08**



Kod produktu	AK-SC-E08
Napięcie zasilające	250 V
Ilość faz	1 faza
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Maksymalna moc	8 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP55
Wtyczka #1	Złącze męskie Type 2 (IEC 62196-2)
Wtyczka #2	Złącze żeńskie Type 1 (J1772)
Platerowane wtyczki	Srebrny
Materiał wykonania	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-30 / +50 °C
Opakowanie	Karton
Wymiary produktu (L x W x H)	59 x 61 x 163 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	72 x 72 x 180 mm
Waga netto	291 g
Waga brutto	334 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137821
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Adapter Akyga AK-SC-E08 służy do konwersji złącza **Type 2 na Type 1**. Z jednej strony adaptera znajduje się standardowe **gniazdo Type 2**. Pasuje ono do większości ładowarek EV znajdujących się na publicznych stacjach ładowania samochodów w Europie. Zaś na drugim końcu możemy znaleźć **wtyczkę Type 1**. Z jej pomocą naładujesz samochód elektryczny z gniazdem J1772, które występuje w starszych modelach samochodów, oraz tych sprowadzonych zza oceanu. Co więcej, przejściówkę wykonano z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują mu długą żywotność i bezawaryjność.