


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)</i>	Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
	1 to / bis 2	19.8 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Dichtung erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigter Dichtung muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the seal. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged seal have to be replaced immediately.



Aufschrift
marking



Herstellort /-jahr /-woche
nach DIN EN 60062
*code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062*

Schalt- stellung	<i>operating position</i>	h
AUS	OFF	28
EIN	ON	25
Block	BLOCK	23.8

Schliesser 1-polig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
IP65, IP67 (vertiefter Einbau empfohlen)
SPNO
*suitable for appliances of class II
IP65, IP67 (deepened mounting advised)*

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 16838201	Index
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH	Radial RADII					
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			0-6	± 0.15	± 0.2		Original Din A4	Masstab SCALE 1:1	GERAETESCHALTER appliance switch	
			>6-15	± 0.2	± 0.3					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			CAD: NX V6.0 gez./DRAWN BY 16.08.11 HHE gepr./CHECKED BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V07116040			
			0-6	± 0.15	± 0.2					
			>6-15	± 0.2	± 0.3					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	>15-30	± 0.25	± 0.5					
			>30-70	± 0.4	± 10%					
			>70-120	± 0.6	± 10%					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	>120	± 1.0	± 10%					
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	74878	06.09.11	HHE					