

REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny



1032526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032526>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowy przekaznik przemysłowy ze stykami mocy, 2 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia styków, napięcie wejściowe: 24 V DC

Dane handlowe

Numer artykułu	1032526
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6193
Klucz produktu	CKF943
GTIN	4055626536071
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,176 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,176 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	AT

REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny



1032526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032526>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiednich kanałów nie wolno podłączać w sposób pomieszany do napięcia SELV/PELV i napięć niebezpiecznych przy dotyku.
Informacje ogólne	Wyjścia nie nadają się do przełączania różnych przewodów fazowych.
Informacje ogólne	Nie stosować do separacji obwodów SELV/PELV od innych obwodów, ponieważ brak jest gwarancji bezpiecznej separacji.

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekazniki pojedyncze
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	3x 10 ⁷ cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora między stroną cewki a stroną zestyku

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Trwałość elektryczna	patrz schemat
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	759 mW
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora między stroną cewki a stroną zestyku

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	5 kV

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U _N	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V DC ... 40,8 V DC (20 °C)
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	polaryz.
Typowy prąd wejścia dla U _N	32 mA
Czas zadziałania typowy	15 ms
typowy czas opadania	10 ms
Napięcie cewki	24 V DC
Wskaźnik stanu	Dioda żółta (dwukierunkowa)

REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny



1032526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032526>

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyku	2 zestyki przełączne
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Napięcie łączeniowe minimalne	12 V (10 mA)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	12 A
prąd załączalny maksymalny	24 A (20 ms, zestyk zwierny)
Prąd załączalny minimalny	10 mA (12 V)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	288 W (24 V DC)
	130 W (48 V DC)
	90 W (60 V DC)
	66 W (110 V DC)
	88 W (220 V DC)
	3000 VA (250 V AC)
Moc łączeniowa, min	120 mW

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	28 mm
Głębokość	35,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	RT II
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy


Odstępy izolacyjne w powietrzu i po powierzchni izolatora między stroną cewki a stroną zestyku

Normy/przepisy	EN 61810-1
----------------	------------


Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki



Zdolność wyłączania



Dopuszczalna wilgotność podczas pracy i składowania.


Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartą katalogową.

Obszar A: Należy zapobiegać oblodzeniu w temperaturze otoczenia $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Obszar B: Należy zapobiegać kondensacji w temperaturze otoczenia $> 0^{\circ}\text{C}$


W 30 pełnych dniach naturalnie rozłożonych w ciągu roku dopuszczalna jest wilgotność 95% przy temperaturze otoczenia $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

Wykres




współczynnik redukcyjny trwałości

Wykres



Zakres napięcia roboczego

Wykres



Trwałość elektryczna

REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny



1032526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032526>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032526>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 228652



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 228652



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c

cULus Recognized

REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - Przekaznik osobny

1032526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032526>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - Przekąźnik osobny

1032526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032526>



Konieczne akcesoria

ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2908341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908341>

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-2, do przekaźników przemysłowych z 2 zestykami przełącznymi, zacisk sworzniowy, do montażu na szynie NS 35/7,5



ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - Gniazdo przekaźnikowe

2908214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908214>

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-2, do przekaźników przemysłowych z 4 zestykami przełącznymi, zacisk sworzniowy, do montażu na szynie NS 35/7,5



REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - Przekąźnik osobny

1032526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032526>



ECOR-2-BSC3/4X21 - Gniazdo przekąźnikowe

2907521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907521>



Gniazdo przekąźnikowe ECOR-2 do przekąźników przemysłowych z 2 lub 4 zestykami przełącznymi, zaciski śrubowe, możliwość podłączenia modułów wejściowych/ przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

ECOR-2-BSC2/4X21 - Gniazdo przekąźnikowe

1089994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089994>



Gniazdo przekąźnikowe ECOR-2 do przekąźników przemysłowych z 2 lub 4 zestykami przełącznymi, zaciski śrubowe, możliwość podłączenia modułów wejściowych/ przeciwzakłóceńowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl