

Produktinformation

95 11 225

KNIPEX StepCut® XL

Kabelscheren mit Stufenschnitt



- Mit Kraftgelenk, langen Schenkeln und optimierten Schneiden: spürbar leichter Schnitt als mit kompakten Kabelscheren
- Enorme Kapazität: trennt eindrängige Kabel aus Kupfer oder Aluminium bis 35 mm², mehrdrängig bis 70 mm² und feindrängig bis 120 mm²
- Zwei Schneidbereiche: Die abgestufte Hauptschneide hält kleinere und größere Kabel beim Schnitt stets maximal gelenknah, die Frontschneide dient zum schrittweisen Trennen („Knabbern“) sehr großer Kabel
- Komfortable Einhand- und Zweihandbedienung auch bei großen Kabeldurchmessern durch minimierte Schenkelweite
- Geschraubtes Kraftgelenk: hochübersetzt, leichtgängig, nachstellbar
- Schlanker Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Klemmschutz für sicheres Arbeiten
- Nicht geeignet für stahlverstärkte Kabel, etwa ACSR
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC

Allgemein	
Artikel-Nr.	95 11 225
EAN	4003773088882
Schere	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	365 g
Abmessungen	229 x 46 x 15 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

