




Kable krosowe RJ45

Odpowiednie patchcords do Twojej aplikacji



Kable krosowe RJ45 do zastosowań przemysłowych

Indywidualne rozwiązania okablowania w zastosowaniach przemysłowych

Kable krosowe RJ45 z serii INDUSTRIAL zostały opracowane specjalnie do wymagających zastosowań przemysłowych. Odpowiednio opracowana koncepcja ekranowania, odporność na wibracje i solidne wykonanie wtyku zapewniają niezawodną transmisję danych w środowiskach narażonych na wyśrubowane oddziaływania. Dzięki różnym kierunkom wyprowadzeń kabla z wtyku i szerokiej gamie dostępnych przewodów, w ofercie Phoenix Contact znajdziesz odpowiedni patchcord nie tylko do stałych instalacji, ale także takich, które wymagają wysoko elastycznego i odpornego połączenia jak łańcuchy kablowe czy ramiona robotów.

Dane techniczne

- Solidne formowane złącze
- Pełne ekranowanie 360°
- Pięć kierunków wyprowadzenia kabla*
- CAT5 (2-parowy do 100 Mb/s, 4-parowy do 1 Gb/s)
- CAT6_A (do 10 Gb/s)
- Wtyk w wykonaniu jednoelementowym
- Stabilny rygiel gwarantujący utrzymanie wtyków w gniazdach nawet w przypadku wibracji
- Wszystkie kable są częścią systemu złączy RJ45 INDUSTRIAL
- Certyfikaty: CE, RoHS, REACH, WEEE, EAC, UL



Idealne do wymagających aplikacji transmisji danych w obszarach przemysłowych

Przegląd okablowania: RJ45 INDUSTRIAL

Typ przewodu	93B	93C	93M	93K	93R	94B	94C	94F
Przekrój								
Powłoka	PVC	PUR	PUR	PVC	PUR	PUR	PUR	PUR
Konstrukcja	AWG 22/7	AWG 22/19	AWG 22/7	AWG 22/7	AWG 22/19	AWG 26/7	AWG 26/19	AWG 26/7
Typ ekranu	SFTQ	SFTQ	SFTQ	SFTQ	SFTQ	SF/UTP	SF/UTP	S/FTP
Kategoria sieciowa	CAT5 (100 Mbps)	CAT5 (100 Mbps)	CAT5 (100 Mbps)	CAT5 (100 Mbps)	CAT5 (100 Mbps)	CAT5 (1 Gbps)	CAT5 (1 Gbps)	CAT6 _A (10 Gbps)
Zastosowanie	Typ B Giętki	Typ C Łańcuchy kablowe	Typ B Giętki	Typ B Giętki	Typ R Robot	Typ B Giętki	Typ C Łańcuchy kablowe	Typ B Giętki

Szczegółowe informacje na temat naszych kabli można znaleźć w danych technicznych produktu w naszym sklepie internetowym

Zestawienie patchcordów serii INDUSTRIAL

 Kod: #2675																
Element konfigurowalny	1247656				1247661				1247639		1247647		1387606		1387607	
Typ przewodu	93B, 93C, 93K, 93M, 93R								94B, 94C, 94D				94F			
Protokół sieciowy	PROFINET / EtherCAT® / Sercos								Ethernet							
Prędkość transmisji	CAT5 (do 100 Mbps)								CAT5 (do 1 Gbps)				CAT6 _A (do 10 Gbps)			
Typ przewodu	93B	93C	93M	93K	93B	93C	93M	93K	94B	94C	94B	94C	94F	94F		
0,5 m	1112785	1112939	1112925	1112931	1112877	1112871	1113336		1441453	1112918	1441195	1113331	1113823	1113204		
1,0 m	1112817	1112937	1112924	1112930	1112876	1112857	1113335		1441456	1112916	1441200	1113212	1112909	1113202		
2,0 m	1112820	1112936	1112923	1112929	1112875	1112870	1113334		1441463	1112914	1441443	1113211	1112908	1113198		
3,0 m	1112823	1112935	1112921	1112928	1112874	1112869	1113333	1112858	1441464	1112913	1441444	1113210	1112907	1113197		
5,0 m	1112856	1112933	1112920	1112927	1112873	1112868	1113332	1113178	1441466	1112912	1441659	1113209	1112906	1113196		

Kable w standardowych długościach wprost z magazynu (inne długości konfigurowalne na życzenie – użyj webcode #2675).

*Jeśli chcesz sprawdzić jak są wykonane nasze kable – skontaktuj się z nami!

Kable krosowe RJ45 do zastosowań standardowych

Przyszłościowe rozwiązania okablowania w automatyce budynków

Kable krosowe z serii RJ45 Standard idealnie nadają się nie tylko do stosowania w aplikacjach biurowych, budynkowych czy domowych, ale także sprawdzają się w niewymagających instalacjach przemysłowych. Niezależnie od tego, czy łączysz sieć w szafie sterowniczej, czy od gniazdka do urządzenia, kable krosowe firmy Phoenix Contact zapewniają niezawodną transmisję do 10 Gb/s.

Dane techniczne

- Powłoka kabla z materiału klasy Low Smoke Zero Halogen (LSZH).
- CAT5 do 1 Gb/s
- CAT6_A do 10 Gb/s
- Niezawodna ochrona zatrasku ryglującego
- Power over Ethernet (PoE++/4PPoe)
- Ekranowanie 360° złącza i kabla
- Wersje od 0,3 do 20 m
- Atesty: CE, RoHS, REACH, WEEE, EAC, UL



Idealne dla aplikacji budynkowych dzięki zastosowaniu kabla w wykonaniu bezhalogenowym.

Zestawienie patchcordów serii standardowej

 Kod: #2676		
Długość	Numer katalogowy CAT5 (do 1 Gbps)	Numer katalogowy CAT6 _A (do 10 Gbps)
0,3 m	1227558	1227572
0,5 m	1227559	1227573
1 m	1227560	1227575
1,5 m	1227561	1227578
2 m	1227562	1227580
3 m	1227563	1227581
5 m	1227564	1227583
7,5 m	1227565	1227585
10 m	1227566	1227588
12,5 m	1227567	1227590
15 m	1227570	1227591
20 m	1227571	1227593


Konfigurator okablowania sieciowego

Nasz konfigurator online zawsze pomoże Ci wybrać z oferty Phoenix Contact odpowiedni kabel do Twojej aplikacji.



 Kod: #1975





Twój lokalny partner

Phoenix Contact to światowy lider rynku, z siedzibą główną w Niemczech. Nasza firma już od ponad 100 lat oferuje nowoczesne produkty i rozwiązania w dziedzinie kompleksowej elektryfikacji, sieci i automatyki przemysłowej dla wszystkich sektorów gospodarki i infrastruktury.

Światowa sieć oddziałów w ponad 100 krajach zatrudniających 20 000 osób gwarantuje bliskie relacje z klientami. Szeroka oferta innowacyjnych produktów obejmuje nowoczesne rozwiązania do różnych aplikacji i gałęzi przemysłu. Dotyczy to zwłaszcza branży energetyki, infrastruktury, automatyzacji procesów produkcji i elektromobilności.

100 lat pasji do
technologii i innowacyjności

Lokalny oddział znajdziesz na stronie
phoenixcontact.com