



	1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Gegensueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction))	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.			
	The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.			
C				
D	Aufschrift Marking 193.. 10181/250~5E4 T105/55 05 12A 125-250V AC 1/2 HP 125V AC 1 HP 250V AC R182 1 — 2 Herstellort/-jahr/-woche code of manufacture: place/year/week Auf Verpackung / on box: G Umschalter 2-polig Fuer Gerate der Klasse II geeignet DPDT suitable for appliances of class II G-Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30 G-matching IEC 60335-1:2001 clause 30			
E				

-		-				-			1934.3114-XX		
Figure		Type				Customer No.			Art.No.-PI		
General tolerances						Sheet 01			Ident. K	Document number 19343114	Index d
All dimensions are in millimetres		Shape and location 	Angle ± 2 °	Edge tolerance 							
					0-6	± 0.15	± 0.2				
					>6-15	± 0.2	± 0.3				
					>15-30	± 0.25	± 0.5				
					>30-70	± 0.4	± 10%				
					>70-120	± 0.6					
>120	± 1										
d	119030	2018-08-29		HHE		Format DIN A4			Projection 	Scale 1:1	
c	59139	2008-07-23		HHE							
b	58087	2008-06-11		HHE		System NX V11.0			Appliance Switch		
a	40696	2004-07-07		HHE							
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by		Replacement of Zng.gl.Nr. vom 11.03.04					