




LED-Meldeleuchte Ø22mm IP67 superflach SAEH22x2x

Superflache LED-Meldeleuchte mit mattierter Leuchtfläche für optimalen Ein-/Aus-Kontrast. Das Gehäuse hat 2 Abflachungen mit Schlüsselweite 21 mm als Verdrehsicherung. Der Masse-Anschluss ist bei dieser Serie mit einem Doppel-Kontakt zur Durchschleifung mehrerer Leuchten versehen.

LED-Indicator Ø22mm IP67 super flat SAEH22x2x

Super flat LED-Indicator with matted illuminating area for optimum on/off contrast. The housing has 2 flat parts with wrench size of 21 mm as rotation safety. The measure connection is at this series provided with a dual contact for mounting of several indicators.



Spezifikation

Gehäuse: Aluminiumgehäuse schwarz eloxiert mit Gewinde M22x1mm
Montageart: Schraubbefestigung
Anziehdrehmoment: 100 cN·m
Schutzart nach DIN EN 60529: IP67
Anschluss: 3x Flachstecker 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 230V AC/DC
Einbau-Öffnung:
Ø22mm+0.5mm oder
Ø22,5mm-0,3mm x 21,2mm±0,1mm bei verdrehsicherem Einbau
Lieferumfang: Leuchte mit Unterlegtring, Dichtscheibe und Befestigungsmutter. Bei 130/230V Typen zusätzliche Berührungsschutzhülse

Specification

*Housing: aluminium housing black anodized with screw-thread M22x1mm
Method of fitting: screw fastening
Tightening torque: 100 cN·m
Protection class acc. to DIN EN 60529: IP67
Connection: 3x tab terminal 2.8x0.8mm
Operating voltage: 230V AC/DC
Mounting-hole:
Ø22mm+0.5mm or
Ø22.5mm-0.3mm x 21.2mm±0.1mm for twist-proof mounting
Content of delivery: Indicator with washer, sealing disk. Additional protection sleeve against contact on 130/230V types.*

Materialien

Teil	Material
Gehäuse	Aluminium schwarz eloxiert
Blende	Polycarbonat (PC)

Material

Part	Material
Housing	Aluminium black anodized
Cover plate	Polycarbonate (PC)

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Dichtring / Dichtscheibe	NBR 70	Seal ring / Sealing disk	NBR 70
Unterlegtring	Federstahl, vernickelt	Washer	Spring steel, nickel-plated
Mutter	Messing vernickelt	Nut	Brass nickel-plated
Betriebstemperatur	-30°C/+75°C	Operation Temperature	-30°C/+75°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C	Storage Temperature	-40°C/+100°C
Optionen		Options	
● Gehäuse Aluminium natur eloxiert		● Housing aluminium nature anodized	
● Andere Spannungen lieferbar		● Other voltages available	

Artikel/ Part		Artikel-Text					Part-Text				
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED	
SAEH22028		LED-Meldeleuchte EBØ22mm rot 230V AC/DC					LED-Indicator EBØ22mm red 230V AC/DC				
230 V	 rot red		120°	0,2 lm			3,4mA	780 mW	60000 h	1	
SAEH22128		LED-Meldeleuchte EBØ22mm gelb 230V AC/DC					LED-Indicator EBØ22mm yellow 230V AC/DC				
230 V	 gelb yellow		120°	0,6 lm			3,4mA	780 mW	60000 h	1	
SAEH22428		LED-Meldeleuchte EBØ22mm blau 230V AC/DC					LED-Indicator EBØ22mm blue 230V AC/DC				
230 V	 blau blue		120°	1m						1	
SAEH22628		LED-Meldeleuchte EBØ22mm weiß 230V AC/DC					LED-Indicator EBØ22mm white 230V AC/DC				
230 V	 weiß white		120°	1m						1	
SAEH22728		LED-Meldeleuchte EBØ22mm grün 230V AC/DC					LED-Indicator EBØ22mm green 230V AC/DC				
230 V	 grün green		120°	0,3 lm			3,4mA	780 mW	60000 h	1	

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Blendenplatten



Beispiele für laserbeschriftete Blendenplatten.
Individuelle Anfertigungen sind möglich.

Cover plates

*Examples for laser marking cover plates.
Individual designs are possible.*

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Please consider environmental responsibility before printing this document