




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



wycięcie panelu 91 x 43 mm



Cechy produktu

Wymiary [mm] 48 x 112 x 116

Aplikacja

Aplikacja uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 18...30 DC

Pobór prądu [mA] 100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4

Wejścia

Liczba wejść binarnych 2

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych 4

Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...60

Temperatura składowania [°C] -25...70

Ochrona IP 65

Stopień ochrony zacisków IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Dane mechaniczne

Waga [g] 299

Typ montażu wycięcie panelu: 91 x 43 mm

Wymiary [mm] 48 x 112 x 116



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania
obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

Materiał	Noryl UL94-V-0
----------	----------------


Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy
-------------	----------------------	---------------------------------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie



NC: nieużywany