


DP3213



Konwerter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Cechy produktu	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 2
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Aplikacja	
Aplikacja	wyjścia analogowe ustawiane przez IO-Link; do podłączania siłowników sterowanych analogowo do systemu IO-Link; do stosowania w środowiskach wilgotnych; zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Pobór prądu [mA]	300
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	0,2
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 2
Wyjścia	
Liczba wyjść analogowych	2
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20
Maks. obciążenie [Ω]	300
Dokładność wyjścia analogowego [%]	0,25
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor



Konwerter IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

SIO tryb	nie
Wymagany typ portu mastera	A/B
Ilość danych analogowych	2
Min.czas cyklu procesu [ms]	3,6
Obsługiwane DeviceID	Typ działania default
	DeviceID 612

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia	2000 m: -25...70 °C 3000 m: -25...64 °C 4000 m: -25...62 °C
Temperatura składowania [°C]	-25...70
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	4000
Ochrona	IP 67; IP 69K
Stopień zabrudzenia	2
Chemikalia	DIN EN ISO 175, Metoda badawcza Ecolab 40-1 przetestowano przez 28 dni w ustalonej temperaturze pomieszczenia następujące media, wykorzystując zanurzeniową metodę testową P3-topax 66 P3-topax 990 Topactive 200 Topactive 500 Topactive OKTO

Testy / dopuszczenia

MTTF [lata]	298
-------------	-----

Dane mechaniczne

Waga [g]	79,2
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g]	28
Wymiary [mm]	63 x 30 x 24,5
Materiał	obudowa: PA
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia	FKM

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	wyjście analogowe	2 x LED, kolor żółty

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

**Konwerter IO-Link - 4...20 mA**

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM



1:	L+
2:	4...20 mA wyjście analogowe 2
3:	L-
4:	4...20 mA wyjście analogowe 1
5:	nieużywany

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)



1:	L+ napięcie zasilające
2:	nieużywany
3:	L- napięcie zasilające
4:	C/Q IO-Link