


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

10

OBF

Zasięg działania

[mm]

10

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

160

OO50

Zasięg działania

[mm]

30

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...60

Dane mechaniczne

Waga

[g]

33,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Długość głowicy	[mm]	23
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	3
Układu światłowodu		⊙
Wymiary rdzenia	[mm]	0,5
Średnica żyły	[mm]	2x 217 x 0,06
Średnica zewnętrzna	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M4 podkładki zębate: 2 Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------