


## Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



## Aplikacja

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; styki pozłacane |
| Aplikacja     | połączenie logiczne OR         |
| Bezsilikonowy | tak                            |

## Dane elektryczne

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| Klasa ochrony                             | II                                 |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4                                  |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A]       | 4                                  |
| Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A]   | 3                                  |

## Warunki pracy

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]                                     | -25...100                   |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               | cULus: ...65 °C             |
| Temperatura składowania [°C]                                   | -25...55                    |
| Wilgotność przechowywania [%]                                  | 10...100                    |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Ochrona                                                        | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testy / dopuszczenia

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| Dopuszczenie UL | Zasilanie | Class 2 |
|                 | Numer UL  | E191684 |



## Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

## Dane mechaniczne


|                   |                                                     |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Waga              | [g]                                                 | 35,7 |
| Materiał          | obudowa: PA kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM |      |
| Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                     |      |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|


## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm




## Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Podłączenie



Przyłącze wg. IEC 61076-2-101