


M9H202



Czujnik dla cylindra

M9B3002BBPKG/B/AM/500/1M/AMP



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne	PNP	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte	
Strefa działania [mm]	2	
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Wymiary [mm]	M14 x 1,5 / L = 41	
Aplikacja		
Konstrukcja	Obudowa całometalowa	
Aplikacja	Siłownik hydrauliczny	
Media	Wykrywa ferromagnetyki	
Minimalne ciśnienie niszczące	2000 bar	200 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie	500 bar	50 MPa
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]	10...36 DC	
Pobór prądu [mA]	< 23	
Klasa ochrony	III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak	
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne	PNP	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	1,6	
Maks. prąd upływu [mA]	0,1	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200	
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	1000	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	

M9H202



Czujnik dla cylindra

M9B3002BBPKG/B/AM/500/1M/AMP

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	2
Dokładność / odchylenie		
Histeresa	[% z Sr]	< 15
Dryft punktu przełączania	[% z Sr]	10
Powtarzalność	[% z Sr]	10
Warunki pracy		
Pik ciśnienia	1000 bar	100 MPa
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona	IP 65; IP 68; IP 69K	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Odporność na wibracje	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach / 10...3000 Hz -20...50 °C
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -25...85 °C
Próba udarowa ciągła	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -20...50 °C
MTTF	[lata]	925
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	81,6
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Montaż	montaż zabudowany	
Wymiary	[mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Opis gwintu	M14 x 1,5	
Materiał	obudowa: stal kwasoodporna stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM	
Moment dokręcający	[Nm]	< 25
Obudowa całometalowa	tak	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

M9H202




Czujnik dla cylindra

M9B3002BBPKG/B/AM/500/1M/AMP

Połączenie elektryczne

Przewód: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Podłączenie



Kolory żył :
BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski

Konektor: 1 x AMP ((282105-1))

Diagramy i grafiki

