

HELUTOP® HT-PA-EX

do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem



HELUTOP® HT-PA-EX

Do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Aplikacje

Do zastosowania w strefach : 1, 2, 21, 22, IIA, IIB, IIC

Materiał

poliamid PA 6
Izolacja: kauczuk chloroprenowy (CR)
O-ring: kauczuk chloroprenowy (CR)

Uwagi

Certyfikat zgodności: IMQ 13 ATEX 010
X, IEC Ex IM2 13.003


Oznaczenie: Ex II 2GD Exe IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Dane techniczne

Klasa ochrony: IP 66 / IP 68 (EN 60529)
Odporny na uderzenia: 4 Joule

Zakres temperatur: -40°C do +80°C

Zgodnie z normą: EN 60079-0:2012 / EN 60079-7:2007 / EN 60079-11:2012 / EN 60079-31:2014 / IEC 60079-0:2011 / IEC 60079-7:2006 / IEC 60079-11:2011 / IEC 60079-31:2013



Nr kat. Czarny	Rozmiar metryczny	Kabel-Ø od / do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Wysokość mm	Jednostka
906691	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	10,0	24	39	50
906938	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	15,0	24	44	50
906692	M20 x 1,5	10,0 - 14,0	10,0	27	41	50
906939	M20 x 1,5	10,0 - 14,0	15,0	27	46	50
906693	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	10,0	33	47	25
906940	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	15,0	33	52	25
906694	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	29	43	50
906695	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	10,0	36	52	25
906696	M32 x 1,5	18,0 - 25,0	15,0	42	56	25
906697	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	10,0	46	46	20
906698	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	18,0	53	69,5	10
906699	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	18,0	60	71,5	10
906700	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	18,0	65	71,5	10

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.