

4


3

2

1

Verw. für:

D-SUB



No. of pos. Polzahl	A	B	C	D	max. ØE	Part-No. Artikel-Nr.
9	35.8	31.2	25.0	38.0	9.0	165X16299X
15	44.1	39.5	33.3	37.0	9.0	165X16309X
25	57.9	53.3	47.1	41.0	10.0	165X16319X
37	74.3	69.7	63.5	41.0	10.0	165X16329X

NOTES:

1. Hood: ABS UL 94 V-0; metallized Ni over Cu
2. Jackscrew: Brass; nickel plated
3. Temperature range: -35 °C to +85 °C

BEMERKUNGEN:

1. Haube: ABS UL 94 V-0; metallisiert Ni über Cu
2. Rändelschraube: Messing; vernickelt
3. Temperaturbereich: -35 °C bis +85 °C

RoHS compliant

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten CAD-Unterlage nicht manuell ändern					Allgem. Tol. ±0,40			Maßstab: 1:1		
								Material: SEE NOTES siehe Bemerkungen		
					2021	DATUM	NAME	Benennung: D-SUB Hood 12,6mm straight cable outlet, metallized D-SUB Haube 12,6mm gerader Kabelausgang, metallisiert		
					Gez.	05.03.	Lehmenkühler			
					Gepr.	05.03.	Schmidt			
					Norm					
					Z-Alt					
								Zeichn.Nr:	CAD/	DIN-A
										16K1A4262
	a	Original								Bl: 1/1
Zust.	Änderung	Datum	Name				Artikel Nr:	SEE TABLE / siehe Tabelle		

4

3

2

1