







PCB hole drillings  
( PCB top side ) /  
Leiterplattenbohrbild  
( Leiterplatten Oberseite )



|                                 |                    |              |                     |                                                                                                        |                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                    | dim. in mm   |                     | D-SUB DUAL PORT 19.05mm 15pos. Male / 15pos. Male with threaded insert, metal bracket and fixing plate |                                                                                                         |
|                                 |                    | drawn/ gsz   | Date/Datum 10.10.16 | Name Lehmenkühler                                                                                      | D-SUB DUAL PORT 19.05mm 15pol. Stift / 15pol. Stift mit Gewindeeinsatz, Metallwinkel und Zentrierplatte |
|                                 |                    | appd./ gepr. | 11.10.16            | Schmidt                                                                                                |                                                                                                         |
| Index: b Ä6355 07.10.16 JL      | Scale/Maßstab: 2:1 |              |                     | dwg no / Z.-nr.: 16K1A3852                                                                             | DIN-A3                                                                                                  |
| Status: InBearbeitung           |                    |              |                     |                                                                                                        | 2 / 2                                                                                                   |
| RoHS & REACH compliant/ konform |                    |              |                     |                                                                                                        |                                                                                                         |