








PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Impedance/ Impedanz:	50 Ohm
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, inner conductor/ <i>Innenleiter</i> : Au over Ni outer conductor/ <i>Außenleiter</i> : Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/ <i>grün</i>
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded spacer clip/ Gewinde-Abstandsbolzen-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/max. 67 Ncm
PCB clip for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	Ø3,1 mm
PCB thickness/ Leiterplatten Dicke:	2,3 mm



Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:		
3003W3PXX76E40X	Coaxial contact 50 Ohm/ Koaxialkontakt 50 Ohm:	Plating, inner conductor: Veredelung, Innenleiter: Plating, outer conductor: Veredelung, Außenleiter: Mating area/ Steckbereich: Termination side/ Anschluss Seite:	50 µm hard gold over min. 50 µm nickel 50 µm Gold über min. 50 µm Nickel 30 µm hard gold over min. 50 µm nickel 30 µm Gold über min. 50 µm Nickel Gold flash over nickel Gold über Nickel
		dim. in mm	D-SUB Combination male 3W3P with threaded spacer clip D-SUB Combination Stiftleiste 3W3P mit Gewinde-Abstandsbolzen-Clip
		drawn/ gez. appd./ gepr.	25.04.2018 Unkrüer 27.04.2018 Henneboel
Index: a Original	Scale/ Maßstab:		
Status: InBearbeitung	2:1		
RoHS compliant/ konform			
		dwg no / Z.-nr.:	13K1A5578
		DIN-A3	1 / 1

CONEC