




Dielectric withstanding voltage/ <i>Spannungsfestigkeit:</i>	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	Signal contact 7,5 A (UL), <i>Signalkontakt</i> 5 A (CSA,VDE) High power contact 20 A <i>Hochstromkontakt</i>
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i>	≥ 5 GΩ
Solder cup accepts cable/ <i>Lötkehl geeignet für Kabel:</i>	Signal contact AWG 20 <i>Signalkontakt</i> High power contact AWG 12-14 <i>Hochstromkontakt</i>
Temperature range/ <i>Temperaturbereich:</i>	- 55 °C ... + 125 °C
Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i>	Quality class 3 = 50 <i>Gütestufe 3</i>

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/
Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:



Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:			
3007W2PAM62A30X		Signal contact Signalkontakt:	gold flash over nickel Gold über Nickel		
		High power contact 20 A/ Hochstromkontakt 20 A:	plating, mating area: Veredelung, Steckbereich: plating, termination side: Veredelung, Anschluss Seite:	gold flash over nickel Gold über Nickel tin over nickel Zinn über Nickel	
			dim. in mm	D-SUB Combination male 7W2P solder cup with threaded insert D-SUB Combination Stiftleiste 7W2P Lötkehlch mit Gewindeeinsatz	
		drawn/ gez.	Date/Datum		Name
		appd./ gepr.	29.03.2018		Unkrüer
			03.04.2018		Henneboel
Index: a Original	scale/Maßstab: 2:1		dwg no / Z.-nr.: 13K1A5553		DIN- A3
Status: InBearbeitung					
RoHS compliant/ konform					
					1 / 1