







PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	20 A
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, mating area/Steckbereich Au over Ni termination side/Anschluss Seite Sn over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded rear spacer clip/ Gewinde-Abstandsbolzen-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/max. 67 Ncm
---	--------------------------



Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:	
3003W3PXX69A50X		High power contact 20 A/ Hochstromkontakt 20 A:	
		plating, mating area: Veredelung, Steckbereich:	gold flash over nickel Gold über Nickel
		plating, termination side: Veredelung, Anschluss Seite:	tin over nickel Zinn über Nickel
		dim. in mm	D-SUB Combination male 3W3P with threaded rear spacer D-SUB Combination Stiftleiste 3W3P mit Gewinde Abstandsbolzen
		drawn/ gez.	Date/Datum
		appd./ gepr.	Name
		11.04.2018	Unkrüer
		13.04.2018	Henneboel
Index: a Original	scale/Maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 13K1A5569	
Status: InBearbeitung		DIN-A3	
RoHS compliant/ konform		1 / 1	

CONEC