




Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	20 A
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, mating area/ Steckbereich Au over Ni termination side/ Anschluss Seite Sn over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Tin over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
--	------------------------------

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	3003W3PXX73G20X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	High power contact 20 A/ Hochstromkontakt 20 A:	plating, mating area: Veredelung, Steckbereich: plating, termination side: Veredelung, Anschluss Seite:	gold flash over nickel Gold über Nickel tin over nickel Zinn über Nickel
Index:	a Original	Scale/ Maßstab:	2:1	dim. in mm	D-SUB Combination Male 90° 3W3P with threaded insert and metal bracket D-SUB Combination Stiftleiste 90° 3W3P mit Gewindeeinsatz und Metallwinkel
Status:	In Bearbeitung	drawn/ gezeichnet:	08.05.2018	Name:	Unkrüger
RoHS compliant/ konform		appd./ geprüft:	09.05.2018	Name:	Henneboel
				dwg no / Z.-nr.:	13K1A5586
				DIN- A3	1 / 1

CONEC