




Technical specification:

Technische Daten:

Temperature range/ $-55^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$
Temperaturbereich:

Materials/

Werkstoffe:

Insulator/ $\text{PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz}$
Isolierkörper:

Shell/ Steel, Sn over Ni
Gehäuse:

Threaded insert/ $\text{Cu alloy, Sn over Ni}$
Gewindeeinsatz:

Collar/ $\text{Cu alloy, Sn over Ni}$
Scheibe:

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque max. 6 in.LB/
value for thread/
empfohlenes Drehmoment max. 67 Ncm
für Gewinde:

Part no. / Art.-Nr.:	Contact plating / Kontakt Veredelung:		
3005W1P XK99A30X	Signal contact Signalkontakt:	connector will be supplied without signal contacts Steckverbinder wird ohne Signalkontakte geliefert	
	High power contact Hochstromkontakt:	connector will be supplied without high power contact Steckverbinder wird ohne Hochstromkontakt geliefert	
		dim. in mm	D-SUB Combination Male 5W1P Crimp Style with threaded insert D-SUB Combination Stiftleiste 5W1P Crimp Style mit Gewindeeinsatz
		drawn/ gez.	Date/Datum 10.08.17
		appd./ gepr.	Name Lehmenkühler
			Henneboel
Index: a Original	scale/Maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 13K1A5429	
Status: InBearbeitung		DIN-A3	
RoHS compliant/ konform		1 / 1	

CONEC