





PCB Hole drillings
(PCB Top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	Signal contact/ 7,5 A (UL) Signalkontakt: 5 A (CSA,VDE) High power contact/ 20 A Hochstromkontakt:
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥5 GΩ
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, green/grün
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque Value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------

Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	3007W2PAR69A30X	Contact plating/ Kontakt Veredelung:	Signal Contact Signal Kontakt:	Gold flash over Nickel Gold über Nickel
		Power Contact 20 A/ Hochstromkontakt 20 A:	Plating, mating area: Veredelung, Steckbereich:	Gold flash over Nickel Gold über Nickel
			Plating, termination side: Veredelung, Anschluss Seite:	Tin over Nickel Zinn über Nickel
Index: Original	Status: InBearbeitung	RoHS & REACH compliant/ konform	Scale/ Maßstab: 2:1	dim. in mm
				dwg no / Z.-nr.: 13K1A5304
				DIN-A3
				1 / 1



drawn/ gez.	12.10.16	Lehmenkühler
appd./ gepr.	13.10.16	Heinrich



D-SUB Combination Male 7W2P
with threaded insert
D-SUB Combination Stiftleiste 7W2P
mit Gewindeeinsatz