




Technische Daten:





Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V	5pol 60 V	8pol 30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4/5pol 4 A bei 40°C	8pol 2 A bei 40°C	
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ		
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2		
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand		
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +85°C		
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100		

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Dichtung Gehäuse:	NBR
Kontermutter:	CuZn, Ni
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94

Montagedaten:


empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW19: 36-000250



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	D1	D2
43-01032	SAL - 12 - FSH4 - P5,5	4	5,5mm	Ø5,0	Ø1,6
43-01033	SAL - 12 - FSH5 - P5,5	5			
43-01034	SAL - 12 - FSH8 - P5,5	8		Ø5,5	Ø1,4
43-01035	SAL - 12 - FSH4 - P12	4	12mm	Ø5,0	Ø1,6
43-01036	SAL - 12 - FSH5 - P12	5			
43-01037	SAL - 12 - FSH8 - P12	8		Ø5,5	Ø1,4

CAD-Unterlage nicht manuell ändern
Directive 2011/65/EU RoHS compliant

Index: d 02.09.14 MG Ä5180
Umgebungstemperatur geändert



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	01.03.07	Fromm
gepr.	01.03.07	Mankopf

Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®

Benennung:

Flanschstecker M12x1 mit Printkontakt,
Hinterwandmontage

Zeichnungsnr.:

43K1A268

Artikelnr.:

siehe Tabelle