




Minimale Wandstärke
1,5mm, alternativ
Frontplattenausschnitt d=15,3

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V	5pol 60 V	8pol 30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4/5pol 4 A bei 40°C	8pol 2 A bei 40°C	
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ		
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2		
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand		
Umgebungstemperatur: EN 60512-11-10 EN 60512-11-4 UL 2238	-30°C ... +85°C -40°C -40°C ... +85°C -30°C ... +85°C		
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100		


Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94 HB
Dichtung:	NBR
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Kontermutter:	CuZn, Ni
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW 19: 36-000250

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	D1	D2
43-01065	SAL - 12 - FSH4 - P5,5 - 9	4	5,5mm	Ø5,0	Ø1,6
43-01069	SAL - 12 - FSH5 - P5,5 - 9	5		Ø5,5	Ø1,4
43-01071	SAL - 12 - FSH8 - P5,5 - 9	8	12mm	Ø5,0	Ø1,6
43-01066	SAL - 12 - FSH4 - P12 - 9	4		Ø5,5	Ø1,4
43-01070	SAL - 12 - FSH5 - P12 - 9	5		Ø5,0	Ø1,6
43-01072	SAL - 12 - FSH8 - P12 - 9	8		Ø5,5	Ø1,4

CAD-Unterlage nicht manuell ändern	RoHS & REACH konform	Index: e 21.04.15 rbo Ä5617 Datenblatt überarbeitet, neues Layout			dim. in mm		Benennung: Flanschstecker M12x1, Hinterwandmontage, PG9
			Datum	Name			
			gez.	05.03.07	Fromm		Zeichnungsnr.: 43K1A312
			gepr.	05.03.07	Mankopf		
		Allgemeintoleranz:		0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ± 1,5°			
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten							