



Technische Daten:

Bemessungsspannung:	30 V
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	2 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +85°C
EN 60512-11-10	
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
Steckzyklen:	>=100
IEC 60512-9a	


Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PA GF, UL 94 V-0
Dichtung:	FPM / NBR
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Schirmblech:	Federstahl, Sn gal.

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,8-1 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW 14: 36-000370 Steckeinsatz SW 15: 36-000320

Lochbild
Leiterplatte 1,6mm




Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Bemerkung:
43-02739	SAL - 12 - FKHW8	8	
43-02740	SAL - 12S - FKHW8	8	mit Schirmblech

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

RoHS & REACH konform

Index: a 11.05.16 fro Ä4884
Datenblatt überarbeitet Schlüsselweite
SW14 war SW15



dim. in mm

	Datum	Name
gez.	07.01.16	Böckeler
gepr.	07.01.16	Fromm

Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm
	± 1,5°

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CONEC®

Benennung:

Flanschkupplung M12x1 gewinkelt,
Hinterwandmontage, Printkontakt

Zeichnungsnr.:

43K1A3071

Artikelnr.:

siehe Tabelle