



Kontaktbelegung:

- 1 ■ grau (Schirm)
- 2 ■ rot (+)
- 3 ■ schwarz (-)
- 4 ■ weiß (CAN H)
- 5 ■ blau (CAN L)



Technische Daten:


Bemessungsspannung:	250 V
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	4 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Dichtung:	NBR
Kontermutter:	CuZn, Ni
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW 19: 36-000250



Minimale Wandstärke
1,5mm, alternativ
Frontplattenausschnitt d=16,1

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	Litze:
43-01368	SAL - DN - 12 - FSH5.3 - 0,5	5	0,5m	AWG 24 PVC, UL
43-xxxxx	SAL - DN - 12 - FSH5.3 - ...	5	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: b 17.08.11 fro A3914 Datenblatt überarbeitet, technische Daten angepasst, Aderendkrallen Seite B entfallen		 dim. in mm		Benennung:	
			Datum		Name	
	Litzentoleranz: L ≤ 0,5m: L + 20mm L > 0,5m: L + 4%		gez.		05.11.98 Fromm	
			gepr.		05.01.08 Mankopf	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm				Zeichnungsnr.:	
	Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten				43K1A809	
				Artikelnr.:		