






Technical specification/

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung: IEC 61076-2-109	48 V AC / 60 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-109	0,5 A at/ bei 40 °C
Transmission properties/ Übertragungseigen- schaften: IEC 61076-2-109	CAT 6A / 10 GBit/s
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-30 °C ... +85 °C
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	LCP, UL 94 V-0 / PA, UL 94 V-0
Sealing/ Dichtung:	FPM
Coupling nut/ Überwurfmutter:	CuZn, Ni
Shielding cross/ Schirmkreuz:	GD-ZnAl4Cu1, Ni
Radial shielding sheet/ radiales Schirmblech:	CuSn, Ni

Installation specification/

Montagedaten:


recommended torque: empfohlenes Drehmoment:	0,8-1 Nm
Conec installation tool Conec Montagewerkzeug:	Torque wrench: Drehmomentschlüssel: 36-000200
	Insert across flats 15: Steckinsatz SW 15: 36-000320
Installation hole/ Einbauöffnung:	See fig.3 43K1A1791 siehe Fig.3 43K1A1791



Conec Part no/ Bezeichnung:	Description/ Beschreibung:	Pos/ Pol:	Note/ Bemerkung:
43 - 03483	SAL - 12X - FKHW8	8	with shielding cross/ mit Schirmkreuz

general tolerance/
 Allgemeintoleranz:

0	± 0,50 mm
0,0	± 0,25 mm
0,00	± 0,10 mm
*	± 1,5°



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	17.11.2017	Brüntrup
appd./ gepr.	17.11.2017	Becker

Index: e 30.10.2020 rch Ä20-0438

Scale/Maßstab:

1,5:1

CONEC®

dwg no/
 Z.-nr.:

43K1A3855

DIN-
A4

RoHS & REACH compliant/konform

1 / 1