

Uchwyty pałukowe

Stal / Stal nierdzewna / Aluminium

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali

Rękojeści

Stal

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Powierzchnia chromowana **CR**
- Powierzchnia oksydowana na czarno **BT**

Podkładki

Odlew z cynku, powierzchnia chromowana

Wersja ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna NI

AISI 303 dla $d_1 = 8, 10$

AISI 304 dla $d_1 = 12$

- piaskowane na mat **GS**
- elektropolerowane **EP**
- Podkładki dla $d_1 = 8, 10$
Stal nierdzewna AISI 303

Stal kwasoodporna AISI 316L A4

- piaskowane na mat **GS**
- Podkładki
stal nierdzewna AISI 316L

Wersja z aluminium

Aluminium AL

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**
 - Kolor czerwony, RAL 3000, wykończony na mat **RS**
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
- Podkładki dla $d_1 = 8, 10$
Odlew z cynku, powierzchnia chromowana



INFORMACJE

Uchwyty pałukowe GN 425.1 są wykonane ze stali nierdzewnej, stali lub aluminium. Uchwyty pałukowe o $\varnothing d_1 = 8$ i 10 są dostarczane z dwiema podkładkami, które zapewniają dokładne mocowanie nawet w przypadku dużych otworów montażowych. Podkładki są dostarczane niezamontowane.


Do zastosowań zewnętrznych rekomendujemy wersję ze stali nierdzewnej.


AKCESORIA

- GN 181 Zestawy montażowe (Mocowanie od przodu) (patrz strona 488)

DANE TECHNICZNE

- Informacja o dopuszczalnym obciążeniu (patrz strona A35)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)





* Uzupełnij oznaczenie o:

SW

CR

BT

GN 425.1-ST

Oznaczenie	d1	Długość l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	57
GN 425.1-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	63
GN 425.1-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	70
GN 425.1-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	75
GN 425.1-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	76
GN 425.1-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189
GN 425.1-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	221
GN 425.1-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	251
GN 425.1-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	285
GN 425.1-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	336

Waga typ SW
** przeznaczone do stosowania w systemach 19" oraz w podobnych urządzeniach

* Uzupełnij oznaczenie o:

GS

EP

GN 425.1-NI

STAINLESS STEEL


Oznaczenie	d1	Długość l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-NI-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	57
GN 425.1-NI-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	63
GN 425.1-NI-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	70
GN 425.1-NI-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	75
GN 425.1-NI-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	76
GN 425.1-NI-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-NI-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-NI-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-NI-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-NI-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189
GN 425.1-NI-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	221
GN 425.1-NI-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	251
GN 425.1-NI-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	285
GN 425.1-NI-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	336

Waga typ GS
** przeznaczone do stosowania w systemach 19" oraz w podobnych urządzeniach





Uchwyty przemysłowe 4



GN 425.1-A4

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	Długość l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-A4-10-88-GS	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-A4-10-100-GS	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-A4-10-120-GS	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-A4-10-180-GS	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-A4-10-200-GS	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW SR RS EL

GN 425.1-AL

Oznaczenie	d1	Długość l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-AL-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	23
GN 425.1-AL-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	27
GN 425.1-AL-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	28
GN 425.1-AL-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	29
GN 425.1-AL-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	29
GN 425.1-AL-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	44
GN 425.1-AL-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	45
GN 425.1-AL-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	51
GN 425.1-AL-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	65
GN 425.1-AL-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	69
GN 425.1-AL-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	72
GN 425.1-AL-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	83
GN 425.1-AL-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	94
GN 425.1-AL-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	117

Waga typ SW

** przeznaczone do stosowania w systemach 19" oraz w podobnych urządzeniach